


Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SV 9635.425 Motor kontrol ünitesi

Durum: 04.03.2026 (Kaynak: rittal.com/tr-tr)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SV 9635.425 - Motor kontrol ünitesi 3 kutuplu

Entegre aşırı yük korumalı, motorların direkt veya ters starteri olarak kontrolü için.

Özellikleri

Model numarası	SV 9635.425
Çalışma şekli	Entegre aşırı yük korumasına sahip motorları, doğrudan veya tersine çevirmeli olarak kontrol etmek için Kullanılan hibrit teknolojisi, yarı iletken sayesinde aşınmasız, sık anahtarlama sağlar Mekanik kontaklar işletim sırasında düşük ısı kayıp sağlar Düşük yapı genişliği sayesinde yerden tasarruflu kurulum
Malzeme	Poliamid UL 94-V0 uyarınca yangın koruma
Renk	RAL 7035
Kayıp güç maks.	12 W
Safety Integrity Level (SIL) IEC 61 508 - Motor protection	2
Safety Integrity Level (SIL) IEC 61 508 - safe shutdown	3
Nominal çalışma gerilimi	500 V (AC), 3~, 50 Hz/60 Hz
Anma akımı maks.	9 A
Bilgi	Belirtilen teknik veriler, UL uygulamalarında farklılık gösterebilir
Ölçüler	Genişlik: 22,5 mm Yükseklik: 160 mm Derinlik: 114 mm
Yuvarlak iletkenlerin bağlantısı	0,14 - 2,5 mm ²
Ayarlanabilir akım denetimi	1,5 - 9 A
Paketteki adet	1 adet
Gümrük tarifesi numarası	85371091
ETIM 9	EC002572

Özellikleri

ECLASS 8.0	27370804
Ürün açıklaması	SV motor controller 9 A, 500 V, 50/60 Hz, 3-pole, round conductor connection 0.14 – 2.5 mm ² , WH: 22.5 x 160 mm

Onaylar

Onaylar	UL + C-UL (listed)
Açıklamalar	Uygunluk bildirimi