

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



HD 2410.121

卫生型电缆固定螺栓

状态: 2026/3/12 (来源: rittal.com/tw-zh)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE


SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



HD 2410.121 - 卫生型电缆固定螺栓

更紧凑的结构规格和锁紧螺母已包含在供货范围内。



特征

型号	HD 2410.121
型式	EMC
您的获益	通过向外光滑、封闭的表面有效阻止有害微生物的沉积。 与传统电缆固定螺栓相比极大地方便了清洁工作并由此节省了清洁费用。
使用范围	食品和嗜好品的生产和包装 净化室技术（例如制药业） 生物技术 化学工业
材料	螺母：不锈钢 1.4305 (AISI 303) 密封件：EPDM，符合 FDA 规程 21 CFR 177.2600
供货范围	包括锁紧螺母
尺寸	螺纹：M20 x 1.5

特征

用于电缆直径	6 - 12 mm
工作温度范围	-20 °C...100 °C
防护等级 IP, 符合 IEC 60 529 标准	防护等级 IP69 / IPX8 (5 bar, 30 分钟)
机型检定符合 UL 50E 认证标准	类型 1 Type 2 Type 4 Type 4X 类型 12 Type 12K UL Type 13
包装单元	5 件
净重	0.3 kg
毛重	0.332 kg
税率号	73072980
ETIM 9	EC000441
ETIM 8	EC000441
ECLASS 8.0	27149109
产品描述	HD Cable gland, stainless steel 1.4305, size: M20x1,5, for cables Ø 6-12 mm, EMC version

批准

批准	UL + C-UL (listed) VDE
----	---------------------------