

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SZ 2411.611

聚酰胺电缆固定螺栓

状态: 2026/2/11 (来源: rittal.com/tw-zh)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SZ 2411.611 - 聚酰胺电缆固定螺栓

集成接线片，确保可靠的紧固和应力释放，以保护电缆。

特征

| | |
|--------------------------|---|
| 型号 | SZ 2411.611 |
| 您的获益 | 连接螺栓和锁紧螺母一起放置在一个包装单元内，由此节省了附加订购费用和存储场地。 夹紧垫片通过均匀紧固和应力释放来保护线缆 |
| 材料 | 聚酰胺 6 密封件: CR/NBR |
| 颜色 | RAL 7035 |
| 防护等级 IP，符合 IEC 60 529 标准 | 防护等级 IP 68 (5 bar, 30 分钟) |
| 尺寸 | 高度: 30 mm |
| 螺纹 | M16 x 1.5 |
| 螺纹长度 | 10 mm |
| 最小电缆直径 | 5 mm |
| 最大电缆直径 | 10 mm |
| 工作温度范围 | -30 °C...100 °C |
| torque | 2.5 Nm |
| 扳手开口宽度 | 22 mm |
| 尺寸 | 螺纹: M16 x 1.5 螺纹长度: 10 mm |
| 机型检定符合 UL 50E 认证标准 | Type 4X |
| 包装单元 | 50 件 |

特征

| | |
|------------|---------------|
| 净重 | 0.5 |
| 毛重 | 0.546 |
| 税率号 | 39269097 |
| EAN | 4028177810006 |
| ETIM 9 | EC000441 |
| ETIM 8 | EC000441 |
| ECLASS 8.0 | 27149109 |

批准

| | |
|----|--|
| 批准 | CSA + CSAus UR + C-UR (recognized) VDE |
| 解释 | 符合性声明 符合性声明 UK |