


Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SZ 2411.801

电缆固定螺栓，黄铜

状态: 2026/7/8 (来源: rittal.com/tw-zh)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SZ 2411.801 - 电缆固定螺栓，黄铜

集成接线片，确保可靠的紧固和应力释放，以保护电缆。

特征

型号	SZ 2411.801
您的获益	连接螺栓和锁紧螺母一起放置在一个包装单元内，由此节省了附加订购费用和存储场地。 夹紧垫片通过均匀紧固和应力释放来保护线缆
材料	黄铜 密封件：CR/NBR
表面	镀镍
防护等级 IP，符合 IEC 60 529 标准	防护等级 IP 68（5 bar，30 分钟）
尺寸	高度: 22 mm
螺纹	M12 x 1.5
螺纹长度	6 mm
最小电缆直径	3 mm
最大电缆直径	6.5 mm
工作温度范围	-40 °C...100 °C
torque	5.5 Nm
扳手开口宽度	14 mm
尺寸	螺纹: M12 x 1.5 螺纹长度: 6 mm
机型检定符合 UL 50E 认证标准	Type 4X
包装单元	15 件

特征

净重	0.195 kg
毛重	0.222 kg
税率号	74198090
ETIM 9	EC000441
ETIM 8	EC000441
ECLASS 8.0	27149109
产品描述	SZ 电缆固定螺栓, 黄铜, 规格: M12x1,5, 用于电缆直径 \varnothing 3-6.5 mm

批准

批准	UR + C-UR (recognized) VDE
解释	符合性声明 符合性声明 UK