

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## SK 3245.510

## TopTherm 过滤器风扇

状态: 2026/2/14 (来源: [ittal.com/tw-zh](https://www.ittal.com/tw-zh))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# SK 3245.510 - TopTherm 过滤器风扇 采用 EC 技术

使用 EC 技术的高能效型 RTT 过滤器风扇。风量从  $180 \text{ m}^3/\text{h}$  起，带内嵌控制接口（0-10 V / PWM 信号输入和转速信号输出），调节和监控风扇。



## 特征

型号	SK 3245.510
型式	壁装式 EC
产品描述	采用斜流电机技术的 TopTherm 过滤器风扇的高能效规格。型号 3240.50x 至 3245.51x 的风扇可调节、可监控。都可以通过标准内置控制接口和转速信号输出接口连接相应设备，达到控制风扇运行，监控风扇转速及风扇功能。
产品变更	自 2024 年 5 月起，TopTherm 过滤风扇不再标配接线端子盖板。测试表明，该盖板非规范强制要求，不影响功能及运行安全。
颜色	RAL 7035
供货范围	安装完毕的单元，包含无纺纤维过滤垫
风扇	对角，EC 电机
自由送风时的气流量（带折叠式过滤垫）	在 50 Hz 条件下: $1,125 \text{ m}^3/\text{h}$ 在 60 Hz 条件下: $1,125 \text{ m}^3/\text{h}$
自由送风时的气流量（带无纺纤维过滤垫）	在 50 Hz 条件下: $890 \text{ m}^3/\text{h}$ 在 60 Hz 条件下: $890 \text{ m}^3/\text{h}$

# 特征

气流量 (带含有无纺纤维过滤垫的输出过滤器) (数量 x 订货号)	1 x 3243200: 630 m <sup>3</sup> /h 2 x 3243200: 770 m <sup>3</sup> /h
额定工作电压	100 V - 130 V, 1~, 50 Hz/60 Hz
额定功率 Pel	在 50 Hz 条件下: 165 W 在 60 Hz 条件下: 165 W
额定电流 最大	在 50 Hz 条件下: 2.1 A 在 60 Hz 条件下: 2.1 A
尺寸	宽度: 323 mm 高度: 323 mm
安装深度	130.5 mm
安装开口截面	开孔宽度: 292 mm 开口高度: 292 mm
防护等级 IP, 符合 IEC 60 529 标准	IP 51, 带无纺纤维过滤垫/折叠式过滤垫 IP52, 带折叠式过滤垫和吸收附垫 IP 56, 带无纺纤维过滤垫/折叠式过滤垫和防喷水罩
防护等级 NEMA	类型 1 类型 12 类型 3 3R 型, 带绒布过滤器/折叠式过滤器和防喷水罩
控制接口	是的
前置熔断器	自动保险器/熔丝: 6 A
说明	如需提高通风量, 可以选择安装折叠式过滤垫 (见特性曲线)。它可与过滤风扇和顶装风扇以及输出过滤器搭配使用。 为更有效地运行和监控过滤器风扇, 建议安装用于 EC 风扇过滤器的 EC 转速调节器 (风力不低于 180 m <sup>3</sup> /h)。
工作温度范围	-25 °C...55 °C
贮存温度范围	-25 °C...70 °C

## 特征

---

噪音等级	在 50 Hz 条件下: 72 dB(A) 在 60 Hz 条件下: 72 dB(A)
包装单元	1 件
净重	3.605
毛重	3.805
税率号	84145915
EAN	4028177659018
ETIM 9	EC000320
ETIM 8	EC000320
ECLASS 8.0	27180716

---

## 批准

---

批准	CSA UL + C-UL - FTTA UR + C-UR (recognized)
解释	符合性声明

---