

**Rittal – The System.**

Faster – better – everywhere.



**SZ 2843.320**

**EMC (电磁兼容) 电缆固定螺栓**

状态: 2026/4/2 (来源: [rittal.com/tw-zh](http://rittal.com/tw-zh))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# SZ 2843.320 - EMC（电磁兼容） 电缆固定螺栓

集成接线片，确保可靠的紧固和应力释放，以保护电缆。

## 特征

|                          |  |
|--------------------------|--|
| 型号                       | SZ 2843.320  |
| 型式                       | 电缆固定螺栓，公制  |
| 产品描述                     | 接地点保护套保证了机柜喷涂过程中接地点不会附着涂层，从而确保其导电性。接地点保护套在机柜中得以保留。 随附的锁紧螺母在拧紧过程中可以刺破表面涂层，由此形成导通连接。 |
| 材料                       | 黄铜<br>密封件：CR/NBR   |
| 表面                       | 镀镍   |
| 说明                       | 最小屏蔽直径 = 电缆直径扣除电缆外套  |
| 最小电缆直径                   | 15 mm  |
| 最大电缆直径                   | 21 mm  |
| 防护等级 IP 69K              | IP 69K   |
| 防护等级 IP，符合 IEC 60 529 标准 | IP 68  |
| 屏蔽直径（最小）                 | 10 mm  |
| 机型检定符合 UL 50E 认证标准       | 类型 1<br>Type 4<br>Type 4X<br>类型 12<br>UL Type 13                                   |
| 包装单元                     | 1 件  |
| 净重                       | 0.1 kg   |

## 特征

---

|            |                                   |
|------------|-----------------------------------|
| 毛重         | 0.1 kg                            |
| 税率号        | 74198090                          |
| ETIM 9     | EC000441                          |
| ETIM 8     | EC000441                          |
| ECLASS 8.0 | 27149109                          |
| 产品描述       | SZ EMC (电磁兼容) 电缆固定螺栓, 公制, 规格: M32 |

---

## 批准

---

|    |                           |
|----|---------------------------|
| 批准 | UL + C-UL (listed)<br>VDE |
| 解释 | 符合性声明<br>符合性声明 UK         |

---