

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SK 3179.800

壁挂式冷却装置Blue e+ S

状态: 2026/5/24 (来源: rittal.com/tw-zh)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SK 3179.800 - 壁挂式冷却装置Blue e+ S 0.3 kW-1 kW

Blue e+ S 冷却设备采用成熟的 Blue e+ 技术，具备世界上最高水平的能效比。另外还减少了机器设备的二氧化碳排放。采用全新设计并具备多种智能功能。



特征

型号	SK 3179.800
型式	壁挂式
您的获益	平均节省 75 % 的能源，并减少了二氧化碳排放，有助于实现碳中和生产 具有多电压能力并获得了各个国家的特定认证，可在全球范围内使用 通过 IoT 模块轻松实现智能监控 通过威图扫描和服务应用app便捷地进行操作
材料	钢板
General colour	RAL 7035
颜色	箱体：RAL 7035 平板格栅：RAL 7012
供货范围	包括固定件 已接好线（可插接的接线板） 集成式电凝液蒸发器
选项	为便于对冷却设备和 Blue e+ 冷却装置进行远程监控和联网，请使用产品编号为 3124.300 的 IoT 通讯模块。通过对设备数据、状态和系统消息进行远程监控，可以提高机器可用性和流程安全。

特征

总冷却功率，符合 DIN EN 14511 要求	冷却功率 L35 L35/50 Hz: 0.52 kW 冷却功率 L35 L35/60 Hz: 0.52 kW 冷却功率 L35 L50/50 Hz: 0.32 kW 冷却功率 L35 L50/60 Hz: 0.32 kW
额定工作电压	110 V - 240 V, 1~, 50 Hz/60 Hz
说明	请遵守装配提示。 一旦下载该软件，使用者便与威图达成了根据许可条款免费使用该软件的协议。 只能用于半户外区域（具体见说明书）
关于订货编号的说明	公差：110 V -10% (99 V) 和 240 V +10% (264 V)
额定功率	0.36 kW
气流量（自由送风）	外部回路: 366.6 m ³ /h 内部回路: 366.6 m ³ /h
能效比 (EER) 为 50/60 Hz L35 L35	制冷能力 L35 L35 (EER) 50 Hz: 1.9 制冷能力 L35 L35 (EER) 60 Hz: 1.9
型式	壁装式
尺寸	宽度: 300 mm 高度: 570 mm 深度: 199 mm
必要的安装口	开孔宽度: 280 mm 开口高度: 550 mm
防护等级 IP，符合 EN 60 529 标准	内循环防护等级 IP 55
Protection category NEMA	UL Type 1 UL Type 12
制冷剂/制冷媒质	制冷剂: R-513A 量: 0.16 kg 全球暖化潜势 (GWP): 631 CO ₂ 等值物 (CO ₂ e): 0.1 t

特征

温度调节器	e+ 控制器 (出厂设置 +35 °C)
工作温度范围	-20 °C...60 °C
贮存温度范围	-40 °C...70 °C
制冷剂回路 (主动) 工作温度范围	3 °C...60 °C
热管工作温度范围	-20 °C...45 °C
调节范围	20 °C...50 °C
额定功率 Pel	额定功率 L35 L35/50 Hz: 0.27 kW 额定功率 L35 L35/60 Hz: 0.27 kW 额定功率 L35 L50/50 Hz: 0.32 kW 额定功率 L35 L50/60 Hz: 0.32 kW
允许的工作压力 (p 最大)	32 巴
包装单元	1 件
净重	12.841 kg
毛重	13.84 kg
本型号 (含包装) PCF (出厂前)	229.14
税率号	84158200
Custom Tariff Number China (deviation to global nr)	Differing customs tariff number for China: 84180000
ETIM 9	EC000855
ETIM 8	EC000855
ECLASS 8.0	27180704
产品描述	SK Blue e+ S 冷却设备, 壁挂式, 0.5 kW, 110-240 V, 1~, 50-60 Hz, 钢板, 宽 x 高 x 深: 300 x 570 x 199 mm

批准

批准

30 - KC Korea
UL + C-UL (listed)
UL + C-UL - FTTA

解释

符合性声明
Declaration of conformity - F-gas regulation
PCF-declaration