

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SK 3322.705 无纺纤维过滤垫

状态: 2026/6/10 (来源: rittal.com/tw-zh)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SK 3322.705 - 无纺纤维过滤垫

顶装式风扇、过滤器风扇或热电冷却器的备用过滤垫，用于有效保护控制柜组件免受污垢、灰尘和水的影响。

特征

型号	SK 3322.705
型式	用于过滤器风扇
产品描述	材料为多层结构的无纺纤维，耐温性达 100 °C，阻燃性为 F1 级，符合 DIN 53 438 要求。含尘空气一侧：开放型结构。纯净空气一侧：封闭型结构。能够可靠滤除粒径 10 µm 以上的几乎所有灰尘颗粒。
材料	化学纤维
说明	不适合用于 EMC 过滤风扇。
与型号相匹配	3238....
尺寸	宽度: 120 mm 高度: 120 mm 深度: 12 mm
过滤等级	根据 DIN EN 779: G2 根据 DIN EN ISO 16890: ISO Coarse 50%
包装单元	50 件
净重	0.2 kg
毛重	0.253 kg
税率号	56039390
ETIM 9	EC002513
ETIM 8	EC002513

特征

ECLASS 8.0

27180706

产品描述

SK 过滤垫, 用于过滤器风扇装置 SK 3238, in dispenser, 宽高深:
120x120x12 mm, 过滤等级: G2

批准

批准

CSA

UR + C-UR (recognized)