

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SK 3201.300

热电制冷器

状态: 2026/5/6 (来源: rittal.com/tw-zh)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SK 3201.300 - 热电制冷器 总冷却功率/加热功率 80/80 W

基于珀尔帖效应技术的高性能轻质结构空调机组，确保了操作箱体和小型箱体的节能温控。冷却功率/加热功率 80/80 W。

特征

型号	SK 3201.300
产品描述	高效的半导体空调采用了紧凑型结构设计，适用于操作箱和小箱体的温控产品。
材料	装置:铝，阳极氧化处理
General colour	RAL 7015
颜色	罩盖：RAL 7015
供货范围	半导体空调 已接好线（可插接的接线板） 安装附件 过滤垫 USB 连接线 A/B 钻孔模板
总冷却功率，符合 DIN EN 14511 要求	冷却功率 L35 L35/50 Hz: 80 W
总冷却功率 L35 L30	冷却功率 L35 L30/50 Hz : 100 W
额定工作电压	24 V (直流)
额定电流 最大	4.5 A
起动电流 (LRA)	4.5 A
气流量（自由送风）	外部回路: 45 m ³ /h 内部回路: 45 m ³ /h

特征

能效比 (EER) 为 50/60 Hz L35 L35 制冷能力 L35 L35 (EER) 50 Hz: 0.9

加热功率 80 W

型式 壁装式

尺寸 宽度: 125 mm
 高度: 400 mm
 深度: 155 mm

防护等级 IP, 符合 EN 60 529 标准 外循环防护等级 IP 34
 内循环防护等级 IP 54

接线方式 插入式弹簧接线端子

温度调节器 PID 调节 (出厂设置: 冷却 +35 °C/加热 +5 °C)

工作温度范围 -30 °C...55 °C

冷却调节范围 5 °C...55 °C

加热调节范围 -10 °C...20 °C

前置熔断器 自动保险器/熔丝: 10 A

包装单元 1 件

净重 3.249 kg

毛重 3.449 kg

税率号 84186900

ETIM 9 EC000855

ETIM 8 EC000855

ECLASS 8.0 27180704

产品描述 半导体式制冷器

批准

解释

符合性声明

Declaration of conformity - F-gas regulation

符合性声明 UK