

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## SK 3329.610

## 壁装式冷却装置 TopTherm Blue e

状态: 2026/5/25 (来源: [rittal.com/tw-zh](http://rittal.com/tw-zh))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# SK 3329.610 - 壁挂式冷却装置 TopTherm Blue e 0.3-4 kW

高效 Blue e 壁挂式冷却设备，制冷量范围为 300 W 至 4000 W，制冷量为 1000 W 以上的型号带集成式电冷凝液蒸发器。有“薄型”和“横向型”两种特殊规格可选。



## 特征

|      |   |
|------|---|
| 型号   | SK 3329.610   |
| 型式   | 壁挂式   |
| 产品描述 | 高效 Blue e 壁挂式冷却设备，制冷量范围为 300 W 至 4000 W，制冷量为 1000 W 以上的型号带集成电子冷凝液蒸发器。 |
| 您的获益 | 可通过 Blue e IoT 适配器与 IoT 接口相连，用于冷却功率不低于 500 W、带 e-Comfort 控制器的冷却设备     |
| 材料   | 不锈钢 1.4301 (AISI 304)   |
| 颜色   | RAL 9007  |
| 供货范围 | 带疏水 RiNano 涂层的冷凝器<br>已接好线（可插接的接线板）<br>钻孔模板<br>安装固定件<br>集成式电冷凝液蒸发器     |

# 特征

|                              |  |
|------------------------------|--|
| 总冷却功率，符合 DIN EN 14511 要求     | 冷却功率 L35 L35/50 Hz: 2.55 kW<br>冷却功率 L35 L35/60 Hz: 2.71 kW<br>冷却功率 L35 L50/50 Hz: 1.8 kW<br>冷却功率 L35 L50/60 Hz: 1.8 kW |
| 额定工作电压                       | 115 V, 1~, 50 Hz/60 Hz   |
| 关于订货编号的说明                    | 供货时间请洽询  |
| 额定电流 最大                      | 在 50 Hz 条件下: 17 A<br>在 60 Hz 条件下: 22 A   |
| 起动电流 (最大)                    | 在 50 Hz 条件下: 44 A<br>在 60 Hz 条件下: 42 A   |
| 气流量 (自由送风)                   | 外部回路: 710 m <sup>3</sup> /h<br>内部回路: 640 m <sup>3</sup> /h   |
| 能效比 (EER) 为 50/60 Hz L35 L35 | 制冷能力 L35 L35 (EER) 50 Hz: 2.11<br>制冷能力 L35 L35 (EER) 60 Hz: 2.01   |
| 型式                           | 壁装式  |
| 尺寸                           | 宽度: 400 mm<br>高度: 1,580 mm<br>深度: 295 mm   |
| 防护等级 IP, 符合 EN 60 529 标准     | 外循环防护等级 IP 34<br>内循环防护等级 IP 54   |
| Protection category NEMA     | UL Type 12   |
| 制冷剂/制冷媒质                     | 制冷剂: R134a<br>量: 0.95 kg<br>全球暖化潜势 (GWP): 1,430<br>CO <sub>2</sub> 等值物 (CO <sub>2</sub> e): 1.36 t                     |
| 温度调节器                        | e 舒适型控制器 (出厂设置 +35 °C)   |
| 工作温度范围                       | 10 °C...55 °C  |

## 特征

|  |   |
|--|---|
| 贮存温度范围   | -40 °C...70 °C  |
| 调节范围   | 20 °C...55 °C   |
| 额定功率 Pel   | 额定功率 L35 L35/50 Hz: 1.21 kW<br>额定功率 L35 L35/60 Hz: 1.05 kW<br>额定功率 L35 L50/50 Hz: 1.5 kW<br>额定功率 L35 L50/60 Hz: 1.73 kW |
| 允许的工作压力 (p 最大)   | 28 巴  |
| 前置熔断器  | 变压器保护开关: 18...25 A  |
| 包装单元   | 1 件   |
| 净重   | 76 kg   |
| 毛重   | 76 kg   |
| 税率号  | 84158200  |
| Custom Tariff Number China<br>(deviation to global nr) | Differing customs tariff number for China: 84180000   |
| ETIM 9   | EC000855  |
| ETIM 8   | EC000855  |
| ECLASS 8.0   | 27180704  |
| 产品描述   | SK Blue e 冷却设备, 壁挂式, 2.5 kW, 115 V, 1~, 50/60 Hz, 不锈钢, 宽 x 高 x 深: 400 x 1580 x 295 mm                                   |

## 批准

|    |  |
|----|--|
| 批准 | UL + C-UL (listed)<br>UL + C-UL - FTTA<br>UR + C-UR (recognized) |
|----|--|

# 批准

---

解释

FCC

符合性声明

Declaration of conformity - F-gas regulation

符合性声明 UK