# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.





SK 3215.100 空气/水热交换器

状态: 2025/12/14 (来源: rittal.com/tw-zh)



# SK 3215.100 - 空气/水热交换器 壁装式

功率等级从 375 至 5000 W。用于恶劣环境。人性化的安装方式和灵活的水管连接方式可供选取。 提供外挂式和全嵌入式两种安装方式。

### 特征

型号	SK 3215.100
型式	壁装式
	铜/黄铜导水零件 (Cu/CuZn)
产品描述	用于在恶劣环境以及温度范围高达 +70 ℃ 的环境条件中使用。人性
	化的安装方式和灵活的水管连接方式可供选取。提供外挂式和全嵌入
	式两种安装方式。
颜色	RAL 7035
供货范围	已接好线
	钻孔模板
	密封固定材料
总冷却功率	200 l/h 时 L 35 W 10: 1.25 kW
	400 l/h 时 L 35 W 10: 1.3 kW
额定工作电压	230 V, 1~, 50 Hz/60 Hz
额定功率 Pel	在 50 Hz 条件下: 83 W
	在 60 Hz 条件下: 85 W
额定电流 最大	在 50 Hz 条件下: 0.38 A
	在 60 Hz 条件下: 0.4 A
允许的工作压力(p最大)	1 - 10 巴
开关打开持续时间	100 %
冷却媒质	水 (规范见我们的网站)

© Rittal 2025 2

## 特征

进水温度	1 °C30 °C
接水口	½" 软管接头
温度调节器	温度控制电磁阀
温度监视	内置调节器,带温度设定,开关功率16 A,设置范围 +20 °C+60 °C (出厂设置 +35 °C)
工作温度范围	1 °C70 °C
说明	在带有 e 舒适型控制器的型式中具有集成式止回阀
尺寸	宽度: 200 mm 高度: 950 mm 深度: 100 mm
前置熔断器	自动保险器/熔丝: 4 A
调节范围	20 °C55 °C
防护等级 IP,符合 EN 60 529 标准	IP 55
Protection category NEMA	UL Type 1
包装单元	1件
净重	13.449
毛重	14.157
税率号	84158300
EAN	4028177245358
ETIM 9	EC002515
ETIM 8	EC002515
ECLASS 8.0	27180712

© Rittal 2025

## 批准

批准	CSA UR + C-UR (recognized)
解释	

© Rittal 2025 4