Rittal - The System.

Faster – better – everywhere.





SK 3366.545 壁装式冷却装置 TopTherm Blue e

状态: 2025/12/15 (来源: rittal.com/tw-zh)



SK 3366.545 - 壁装式冷却装置 TopTherm Blue e 0.3-4 kW

高能效 Blue e 壁挂式冷却设备,制冷量范围为 300 W 至 4000 W,制冷量为 1000 W 以上的型号带集成式电冷凝液蒸发器。有"薄型"和"横向型"两种特殊规格可选。



特征

型号	SK 3366.545
型式	壁装式
	薄型
产品描述	高能效 Blue e 壁挂式冷却设备,制冷量范围为 300 W 至 4000 W,制
	冷量为 1000 W 以上的型号带集成电子冷凝液蒸发器。
您的获益	可通过 Blue e IoT 适配器与 IoT 接口相连,用于冷却功率不低于 500
	W、带 e-Comfort 控制器的冷却设备
材料	钢板
颜色	RAL 7035
供货范围	已接好线(可插接的接线板)
	钻孔模板
	安装固定件
	集成式电冷凝液蒸发器
	内部安装的组装附件
	带疏水 RiNano 涂层的冷凝器

© Rittal 2025

特征

总冷却功率,符合 DIN EN 14511 要求	冷却功率 L35 L35/50 Hz: 1.25 kW 冷却功率 L35 L35/60 Hz: 1.25 kW 冷却功率 L35 L50/50 Hz: 0.8 kW
————————————————————— 额定工作电压	冷却功率 L35 L50/60 Hz: 0.92 kW 400 V, 3~, 50 Hz 460 V, 3~, 60 Hz
关于订货编号的说明	在安装壁挂式冷却装置时,可以使用护板框架 3377.000,其中包括 固定材料。护板框架使冷却装置具有封闭式外形。
额定电流 最大	在 50 Hz 条件下: 1.9 A 在 60 Hz 条件下: 1.8 A
起动电流(最大)	在 50 Hz 条件下: 6 A 在 60 Hz 条件下: 6 A
气流量(自由送风)	外部回路: 910 m³/h 内部回路: 860 m³/h
能效比 (EER) 为 50/60 Hz L35 L35	制冷能力 L35 L35 (EER) 50 Hz: 1.56 制冷能力 L35 L35 (EER) 60 Hz: 1.39
	壁装式
特殊结构形式	薄型
尺寸	宽度: 435 mm 高度: 1,590 mm 深度: 205 mm
────────────────────────────────────	外循环防护等级 IP 34 内循环防护等级 IP 54
Protection category NEMA	UL Type 12
制冷剂/制冷媒质	制冷剂: R-513A 量: 0.7 kg 全球暖化潜势 (GWP): 631 CO2 等值物 (CO2e): 0.44 t

© Rittal 2025 3

特征

e 舒适型控制器(出厂设置 +35 °C)
10 °C55 °C
-40 °C70 °C
20 °C50 °C
额定功率 L35 L35/50 Hz: 0.7 kW 额定功率 L35 L35/60 Hz: 0.8 kW 额定功率 L35 L50/50 Hz: 0.8 kW 额定功率 L35 L50/60 Hz: 0.92 kW
28 巴
变压器保护开关: 2 A
1件
50
50 58.5
58.5
58.5 84158200
58.5 84158200 4028177977594

批准

证书	EAC
解释	符合性声明
	Declaration of conformity - F-gas regulation

© Rittal 2025 4