


Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SK 3239.724

Blue e+ 过滤器风扇


状态: 2026/2/8 (来源: [ittal.com/tw-zh](https://www.ittal.com/tw-zh))



FRIEDHELM LOH GROUP

SK 3239.724 - Blue e+ 过滤器风扇

整体过滤器风扇装置，无需工具即可安装在表面上。空气输送量为 20 - 1,160 m³/h，标准防护等级 IP54。



特征

型号	SK 3239.724
型式	壁装式
产品描述	采用斜流式风机技术的过滤器风扇压力更稳定，并能提供更恒定的气流。斜流式出风技术可实现控制机柜的均匀散热。
您的收益	在交付条件下选用折叠式过滤器，可实现最高的空气性能 由于百叶格栅上采用了新的开启机制，因此可以轻松更换过滤垫 通过优化的锁钩，可以更快地安装在机柜上 斜流风扇技术可提高压力稳定性，确保机柜通风更均匀、更稳定 无需工具安装
材料	塑料
颜色	RAL 7035
供货范围	已安装完毕的单元，包含折叠式过滤器
风扇	轴向，直流电机

特征

自由送风时的气流量 (带无纺纤维 在直流电下: 100 m³/h

过滤垫

自由送风时的气流量 (带折叠式过 在直流电下: 110 m³/h

滤垫)

使用相应输出过滤器 (包括无纺纤 在直流电下: 75 m³/h

维过滤垫) 时的气流量

使用相应输出过滤器 (包括折叠式 在直流电下: 92 m³/h

过滤垫) 时的气流量

额定工作电压 24 V (直流)

额定功率 Pel 在直流电下: 5.7 W

额定电流 最大 在直流电下: 0.27 A

尺寸 宽度: 204 mm
高度: 204 mm
深度: 105 mm

安装深度 84 mm

安装开口截面 开孔宽度: 177 mm
开口高度: 177 mm

防护等级 IP, 符合 IEC 60 529 标准 IP 54, 带无纺纤维过滤垫/折叠式过滤垫
IP 55, 带折叠式过滤垫和吸附垫
IP 56, 带无纺纤维过滤垫/折叠式过滤垫和防喷水罩

防护等级 NEMA UL Type 12, 带无纺纤维过滤垫/折叠式过滤垫
UL Type 3、3R、4、4X、带无纺纤维过滤垫/折叠式过滤垫和防喷水罩

前置熔断器 自动保险器/熔丝: 2 A

说明 针对 3237.XXX 过滤器风扇, 通过设备上的 2 条单芯导线 (长度约 300 mm) 连接电子接口, 其他过滤器风扇则采用弹簧端子

工作温度范围 -15 °C...55 °C

特征

贮存温度范围	-30 °C...70 °C
噪音等级	在直流电下: 51 dB(A)
包装单元	1 件
净重	0.78
毛重	0.989
税率号	84145915
EAN	4028177998179
ETIM 9	EC000320
ETIM 8	EC000320
ECLASS 8.0	27180716

批准

批准	30 - KC Korea UL + C-UL - FTTA UR + C-UR (recognized)
解释	符合性声明
