


# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## AS 4050.150

### 装配台

状态: 2026/2/4 (来源: [ittal.com/tw-zh](https://www.ittal.com/tw-zh))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# AS 4050.150 - 装配台

威图装配平台是可移动，可倾斜可根据安装板和柜体尺寸调节高度的产品。

## 特征

型号	AS 4050.150
型式	150 MN (可手动调整角度)
产品描述	威图装配平台是可移动，可倾斜可根据安装板和柜体尺寸调节高度的产品。
您的获益	让工作符合人体工程学原理且能保护背部健康 可单独安装在车间且不受电源影响 无需使用时确保最小的空间占用。 四个转向轮（包括完全制动功能）操作简便 借助快拆固定件实现灵活的安装板固定件安装
技术数据	可调整倾斜角度约为 0-80°
供货范围	装配台 1 个下方夹紧装置 1 个上方夹紧装置
说明	使用装配台加宽件可以形成到可行的最大加工面 (1900 x 1900 mm)。
机器尺寸	宽度: 1,400 mm 深度: 1,250 mm
Dimensions support surface max.	宽度: 1,110 mm 高度: 1,900 mm
Dimensions support surface min.	宽度: 1,110 mm 高度: 1,230 mm
载荷	150 kg

## 特征

工作高度	Working height (min.): 100 cm Working height (max.): 100 cm
包装单元	1 件
净重	123
毛重	138
税率号	84279000
EAN	4028177804609
ETIM 9	EC002224
ETIM 8	EC002224
ECLASS 8.0	36659090

## 批准

解释 符合性声明