


Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



AS 4050.300

装配台

状态: 2026/5/12 (来源: rittal.com/tw-zh)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



AS 4050.300 - 装配台

威图装配平台是可移动，可倾斜可根据安装板和柜体尺寸调节高度的产品。

特征

| | |
|---------------------------------|---|
| 型号 | AS 4050.300 |
| 型式 | 300 ENH (可电动调整角度和高度) |
| 产品描述 | 威图装配平台是可移动，可倾斜可根据安装板和柜体尺寸调节高度的产品。 |
| 您的获益 | 让工作符合人体工程学原理且能保护背部健康 可单独安装在车间且不受电源影响 无需使用时确保最小的空间占用。 四个转向轮 (包括完全制动功能) 操作简便 借助快拆固定件实现灵活的安装板固定件安装 |
| 技术数据 | 可调整倾斜角度约为 0-80° |
| 供货范围 | 装配台 1 个下方夹紧装置 1 个上方夹紧装置 充电设备 电池 |
| 说明 | 使用装配台加宽件可以形成到可行的最大加工面 (1900 x 1900 mm)。 对于美国、加拿大、中美洲和南美洲、日本等国家，需要额外准备多电压电源装置 4050.219 和连接适配器 4050.222 |
| 机器尺寸 | 宽度: 1,400 mm 深度: 1,250 mm |
| Dimensions support surface max. | 宽度: 1,110 mm 高度: 1,900 mm |

特征

| | |
|---------------------------------|---|
| Dimensions support surface min. | 宽度: 1,110 mm 高度: 1,230 mm |
| 载荷 | 300 kg |
| 工作高度 | Working height (min.): 80 cm Working height (max.): 110 cm |
| 包装单元 | 1 件 |
| 净重 | 230 kg |
| 毛重 | 250 kg |
| 税率号 | 84279000 |
| ETIM 9 | EC002224 |
| ETIM 8 | EC002224 |
| ECLASS 8.0 | 36659090 |
| 产品描述 | Assembly frame 300 ENH |

批准

| | |
|----|-------|
| 解释 | 符合性声明 |
|----|-------|