

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



AS 4050.435 线缆槽铣刀 MC125

状态: 2026/5/11 (来源: rittal.com/tw-zh)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



AS 4050.435 - 线缆槽铣刀 MC125

用于手动切割线缆槽，带用于待加工材料的可调节纵向挡块。阳极氧化轴承表面，带激光雕刻的刻度（单位为毫米和英寸）。通过集成的手指防护盖确保安全加工预设用于安装在工作台上



特征

| | |
|---|--|
| 型号 | AS 4050.435 |
| 产品描述 | 用于手动切割线缆槽，带用于待加工材料的可调节纵向挡块。阳极氧化轴承表面，带激光雕刻的刻度（单位为毫米和英寸）。通过集成的手指防护盖确保安全加工预设用于安装在工作台上 |
| 您的获益 | 实现低成本的手动剪切线槽 与手工切割相比，大大简化了线槽切割的流程 |
| 安置面积 | 宽度: 1,332 mm 高度: 798 mm 深度: 405 mm |
| Insertion height (max.) | 28 mm |
| Machinable wall thickness of cable ducts (max.) | 2.5 mm |

特征

| | |
|------------|---------------------------|
| 电缆槽最大可调节宽度 | 125 mm |
| 材料可加工 | 塑料 |
| 包装单元 | 1 件 |
| 净重 | 14.3 kg |
| 毛重 | 15.43 kg |
| 税率号 | 84778095 |
| ETIM 9 | EC002778 |
| ETIM 8 | EC002778 |
| ECLASS 8.0 | 17139290 |
| 产品描述 | 线缆槽切刀 MC125 用于手动切割线缆槽及其盖板 |