

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



AS 4050.437 支承轨切割器 MC3

状态: 2026/6/24 (来源: rittal.com/tw-zh)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



AS 4050.437 - 支承轨切割器 MC3

用于无毛刺截短 30/15 C 型安装角轨以及 TS 35/7.5 和 TS 35/15 支承轨的手动型材切割机。可使用量尺 (mm/inch) 和可调节式止挡器精确并多次调节导轨的所需长度。用于安装至工作台中。



特征

型号	AS 4050.437
产品描述	用于裁切 30/15 C 型导轨以及 TS 35/7.5 和 TS 35/15 支承轨的手动型材切割装置。可重复使用量尺 (mm/inch) 和可调节式定长挡块精确调节导轨裁切长度。安装在布线工作台。
您的获益	低成本地手动切割安装角轨和支承轨 与手工切割相比，大大简化了型材轨和支承轨切割的流程 轻松通过偏心杠杆无毛刺地截断 无需维护并提高使用寿命
安置面积	宽度: 1,343 mm 高度: 1,162 mm 深度: 312 mm
材料可加工	钢板 铝 铜
包装单元	1 件
净重	15 kg
毛重	16.15 kg

特征

税率号	73269098
ETIM 9	EC002778
ETIM 8	EC002778
ECLASS 8.0	36600890
产品描述	For cutting iron, copper and aluminium up to 1.2 mm thickness, plastic up to max. 2.0 mm thickness, cutting width 2.7 mm