

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



AS 4050.437 支承轨切割器 MC3

状态: 2026/5/9 (来源: rittal.com/tw-zh)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



AS 4050.437 - 支承轨切割器 MC3

用于无毛刺截短 30/15 C 型安装角轨以及 TS 35/7.5 和 TS 35/15 支承轨的手动型材切割机。可使用量尺 (mm/inch) 和可调节式止挡器精确并多次调节导轨的所需长度。用于安装至工作台中。



特征

| | |
|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 型号 | AS 4050.437 |
| 产品描述 | 用于裁切 30/15 C 型导轨以及 TS 35/7.5 和 TS 35/15 支承轨的手动型材切割装置。可重复使用量尺 (mm/inch) 和可调节式定长挡块精确调节导轨裁切长度。安装在布线工作台中。 |
| 您的获益 | 低成本地手动切割安装角轨和支承轨 与手工切割相比，大大简化了型材轨和支承轨切割的流程 轻松通过偏心杠杆无毛刺地截断 无需维护并提高使用寿命 |
| 安置面积 | 宽度: 1,343 mm 高度: 1,162 mm 深度: 312 mm |
| 材料可加工 | 钢板 铝 铜 |
| 包装单元 | 1 件 |
| 净重 | 15 kg |
| 毛重 | 16.15 kg |

特征

| | |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 税率号 | 73269098 |
| ETIM 9 | EC002778 |
| ETIM 8 | EC002778 |
| ECLASS 8.0 | 36600890 |
| 产品描述 | For cutting iron, copper and aluminium up to 1.2 mm thickness, plastic up to max. 2.0 mm thickness, cutting width 2.7 mm |