

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## AS 4050.452

## 压线机 L8

状态: 2025/12/19 (来源: [ittal.com/tw-zh](https://www.ittal.com/tw-zh))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# AS 4050.452 - 压线机 L8

气动电机驱动的剥线和压线机用于散装绝缘线鼻子。

## 特征

型号	AS 4050.452
型式	触摸式显示屏
产品描述	气动电机驱动的剥线和压线机用于散装绝缘线鼻子。
您的获益	<p>操作简便</p> <p>安全且快速地加工接线套筒</p> <p>自动工具更换无需调试时间</p> <p>可加工特种电线</p> <p>简便和快速地进行装配</p> <p>截面自动识别</p>
技术数据	<p>压线范围 0.5 - 2.5 mm<sup>2</sup> (AWG 20 - 14)</p> <p>压线长度 8 mm (0.31 in.)</p> <p>可插入长度 35 mm (1,378 in.)</p> <p>可加工带塑料套环的特殊尺寸线鼻子</p>
供货范围	<p>压线机 L8</p> <p>1 个振动输送机谐振器 0.5 - 1.5 mm<sup>2</sup></p> <p>1 个振动输送机谐振器 1.5 - 2.5 mm<sup>2</sup></p>
说明	梯形标准铆模 - 可供询价
尺寸	<p>宽度: 390 mm</p> <p>高度: 460 mm</p> <p>深度: 330 mm</p>
压缩空气接口	5.5 巴
额定工作电压	100 V - 240 V, 1~, 50 Hz/60 Hz

# 特征

视在功率	110 VA
冲压	梯形压接
周期	1.5 s
包装单元	1 件
净重	34.6
毛重	34.67
税率号	84798997
EAN	4028177804869
ETIM 9	EC002778
ETIM 8	EC002778
ECLASS 8.0	36600890