

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## AS 4050.565 铣削终端 CT

状态: 2026/4/16 (来源: [rittal.com/tw-zh](http://rittal.com/tw-zh))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# AS 4050.565 - 铣削终端 CT

利用全自动切割中心 CT，可精确切割布线槽、线槽盖板和支承轨。特别适合单件和小批量生产。



## 特征

型号	AS 4050.565
型式	现代操作方案，采用 21.5 英寸全高清多点触控屏和 Terra 迷你 PC (i5 处理器) 用于支承轨，含纵横孔冲压功能 每个定位板五种 DIN 导轨尺寸 (美国型) 铣削终端 CT H
您的获益	快速、精确、可靠作业 操作简单 用户友好型和安全的操作 通过高性能工具，实现无毛刺洁净切割 相对于手动切割显著地省时省力 优化切割流程确保最低的成本浪费 切削过程中止动器自动空运转
供货范围	铣削终端 CT H 操作单元
材料可加工	钢 铝 铜 塑料

# 特征

机器选配件	标签打印机 4050.557 存储系统 4050.558
接口	通过 RiPanel Processing Center 导入 Eplan Pro Panel 数据 支持 CSV 列表数据导入
说明	保留技术更改权利
安置面积	宽度: 4,000 mm 高度: 1,850 mm 深度: 673 mm
电缆槽最大可调节高度	100 mm
电缆槽最大可调节宽度	125 mm
控制电压 (DC)	24 V
额定工作电压	230 V, 1~, 60 Hz
支承轨型号	DIN 导轨 15 (根据 EN 60 715) DIN 导轨 35/15 (根据 EN 60 715) DIN 导轨 35/7.5 (根据 EN 60 715) 汇流条 CU 3/10 C 型安装角轨 34 x 15 (符合 EN 60715)
用于壁厚 (最大)	2.5 mm
包装单元	1 件
净重	270 kg
毛重	300 kg
税率号	84571090