

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## AS 4051.100 Wire Station WS 540

状态: 2026/1/23 (来源: [rittal.com/tw-zh](http://rittal.com/tw-zh))



# AS 4051.100 - Wire Station WS 540

移动式布线工位，高度可调节并且可在工厂中灵活使用。确保金属丝加工和处理相关作业符合人体工程学并减少疲劳感。



## 特征

型号	AS 4051.100
型式	标准型
产品描述	移动式布线装置，高度可调，方便灵活。实现布线作业符合人体工程学设计，减少工人疲劳感。
您的收益	<ul style="list-style-type: none"><li>可电气式调整的工作台，用于最佳调整作业高度，调整范围为 710 – 1250 mm</li><li>多功能工作板，可清洗和无刮痕</li><li>使用自动切线机和压线机以及通过 Wire Terminal 使用预加工的金属丝实现最佳解决方案</li><li>集成的测量条用于快速手动测量</li><li>用于支承监测金属丝加工的监视器，配备 Eplan Smart Wiring</li><li>可选择使用托架式底板进行扩装，用于钢丝纸板箱、钢丝卷筒以及固定工具和小型部件的支架</li><li>通过橡胶滚轮在工厂中移动使用</li><li>抽屉配备工具箱用于存放工具</li></ul>
供货范围	<ul style="list-style-type: none"><li>布线工作台配备电气式高度调节装置</li><li>连接电缆，7 m</li><li>7 路插座板，配备跷板式开关</li></ul>

## 特征

安装操作说明	垂直固定立柱，订购号 4051.106，用于储物箱支架、库支架等附件
输入电压	230 V AC, 50 Hz
尺寸	宽度: 900 mm 高度: 1,350 mm 深度: 781 mm
工作高度	Working height (min.): 710 mm Working height (max.): 1,205 mm
Height adjustable y/n	是的
包装单元	1 件
净重	95
毛重	107
税率号	94032080
EAN	4028177957480
ETIM 9	EC002224
ETIM 8	EC002224
ECLASS 8.0	21100204

## 批准

解释	符合性声明
----	-------