

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## AS 4055.212

# 圆形金属板开孔刀头

状态: 2026/7/9 (来源: [rittal.com/tw-zh](http://rittal.com/tw-zh))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# AS 4055.212 - 圆形金属板开孔刀头 用于钢板

用于冲压圆形切口

## 特征

型号	AS 4055.212
型式	带 3 个切割点
供货范围	凹型模具 凸模 无球轴承的拉紧螺栓
材料可加工	钢板
最大可加工钢板材料厚度	2 mm
Ø 开孔器	12.7 mm
用于螺纹	M12
说明	通过螺旋扳手进行加工时应使用带球轴承的拉紧螺栓 其他尺寸参见圆形不锈钢间隙式打孔器
Suitable for hydraulic bolt order number	4055.661
拉紧螺栓 (直径 x 长度)	9.5 x 50 mm
液压拉紧螺栓直径	9.5 mm 19 mm
包装单元	1 件
净重	0.065 kg
毛重	0.08 kg
税率号	82073010

# 特征

---

ETIM 9

EC000156

---

ETIM 8

EC000156

---

ECLASS 8.0

21049047

---

产品描述

Sheet metal punch round Ø 12,7 mm