

**Rittal – The System.**

Faster – better – everywhere.



**AS 4055.512**

**分裂式开孔刀头，用于圆形孔**

状态: 2026/6/17 (来源: [rittal.com/tw-zh](http://rittal.com/tw-zh))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# AS 4055.512 - 分裂式开孔刀头，用于圆形孔用于钢板，带 3 倍分裂式刀头

用于冲压圆形切口

## 特征

|  |  |
|--|--|
| 型号                                       | AS 4055.512                                  |
| 型式                                       | 带 3 倍分裂式刀头                                   |
| 产品描述                                     | 用于冲压圆形切口。需要配合螺旋扳手或液压开孔器操作。                   |
| 供货范围                                     | 凹型模具<br>凸模                                   |
| 材料可加工                                    | 钢板   |
| 最大可加工钢板材料厚度                              | 1.5 mm                                       |
| Ø 开孔器                                    | 12.5 mm                                      |
| 用于螺纹                                     | M12  |
| 说明                                       | 通过螺旋扳手进行加工时应使用带球轴承的拉紧螺栓<br>其他尺寸参见圆形不锈钢间隙式打孔器 |
| Suitable for hydraulic bolt order number | 4055.660                                     |
| 拉紧螺栓（直径 x 长度）                            | 6 x 40 mm                                    |
| 液压拉紧螺栓直径                                 | 6 mm<br>19 mm                                |
| 包装单元                                     | 1 件  |
| 净重                                       | 0.034 kg                                     |
| 毛重                                       | 0.049 kg                                     |

# 特征

---

|     |          |
|-----|----------|
| 税率号 | 82073010 |
|-----|----------|

---

|        |          |
|--------|----------|
| ETIM 9 | EC000156 |
|--------|----------|

---

|        |          |
|--------|----------|
| ETIM 8 | EC000156 |
|--------|----------|

---

|            |          |
|------------|----------|
| ECLASS 8.0 | 21049047 |
|------------|----------|

---

|      |   |
|------|---|
| 产品描述 | Splitter hole punch, round for sheet steel, with triple splitting |
|------|---|