

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



CM 5121.500

紧装式系统机柜 CM

状态: 2024/5/21 (来源: rittal.com/tw-zh)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



CM 5121.500 - 紧装式系统机柜 CM

箱体带钢板门和安装板，开放式底部空间用于底板安装。防护等级 IP 55。威图紧凑型控制机柜和多种并联柜系统 TS 8 的扩装选择造就箱体可相互融合的优势。箱体门内部的门孔条可用于快速固定支持轨、电缆软管支架以及封板。



特征

型号	CM 5121.500
材料	箱体：钢板 1.5 mm 门：钢板，2.0 mm，周围用发泡聚氨酯塑料 (PU) 密封圈。 安装板：钢板，3.0 mm
表面	箱体和门：浸涂底漆，外经粉末涂层，织纹 安装板：镀锌
颜色	RAL 7035
供货范围	箱体带铰接门 三点式锁具系统带双齿锁芯 安装板 底部敞开，用于个性化电缆引入
防护等级 NEMA	在选择相应的底板或端板时 NEMA 12
防护等级 IP，符合 EN 60 529 标准	在选择相应的底板或端板时防护等级 IP 55
IK 编码	IK08

特征

尺寸	宽度: 1,000 mm 高度: 1,400 mm 深度: 300 mm
安装板尺寸 (宽 x 高)	940 mm x 1,355 mm
门数	2
基本材料	钢板
包装单元	1 件
重量/包装	95 kg
税率号	94032080
EAN	4028177479814
ETIM 7.0	EC000261
ECLASS 8.0	27180101

批准

批准	UL + C-UL (listed)
解释	符合性声明 符合性声明 UK