

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



VX 5302.161

深度支撑条

状态: 2026/2/11 (来源: [ittel.com/tw-zh](https://www.ittal.com/tw-zh))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



VX 5302.161 - 深度支撑条 用于 482.6 mm (19寸) 安装角轨

L型安装角轨，也用于安装服务器系统的安装套件。

特征

型号	VX 5302.161
型式	用于 VX IT 19 寸动态安装角轨
产品描述	用于支承19英寸安装角轨。
您的获益	<p>最高 15,000 N 的超高承重能力。</p> <p>通过优化重量分布提高稳定性</p> <p>可进行对称或不对称扩装</p> <p>为单侧非对称（侧边交错）的安装提供更多空间进行电缆穿引或内嵌安装液体冷却机组 (LCU)</p> <p>最适合用于内嵌安装 19 英寸安装角轨，用于扩装 21 寸、23 寸或 24 寸组件</p>
材料	钢板
表面	喷漆
颜色	RAL 9005
供货范围	<p>深度支撑条</p> <p>包括固定件</p> <p>4 个深度支撑条 (2 个在上方, 2 个在下方)</p>
安装操作说明	为了在深度 >1000 mm, 宽度 > 600 mm 的机柜中固定安装角轨，需要用于 VX IT 的支承导轨
适用于	<p>箱体类型: VX IT, 动载版</p> <p>宽度: > 600 mm</p> <p>深度: = 1,000 mm</p>
包装单元	4 件

特征

净重	10
毛重	10.36
本型号（含包装）PCF（出厂前）	39.5 kg CO2 eq (Cat B)
关于PCF类别说明	类别B：PCF数值（出厂前）基于产品重量，威图自声明
税率号	73269098
EAN	4028177955585
ETIM 9	EC002620
ECLASS 8.0	27189261

批准

解释 制造商声明