

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SK 3314.550 液体冷却柜 (LCP)

状态: 2026/5/13 (来源: rittal.com/tw-zh)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SK 3314.550 - 液体冷却柜 (LCP) LCP Inline CW/CWG

多个机柜并在一起的通道解决方案，位于其间的空调吸收机柜后部排出的热空气、进行冷却，然后朝前吹入冷通道中。

特征

型号	SK 3314.550
型式	冷却装置排 CWG
您的获益	<p>采用 EC 风扇技术和 面向 IT 的调节器可使能源效率达到最大化 最小的风压损耗，减小风扇能耗 调节服务器进风温度，或选配压差调节 空气侧装有多个冗余的温度探头 通过动态的持续调节冷冻水流量达到最佳的调节能力 利用高的进水温度可以提高间接自由冷却效率，从而减少运行成本。 使用模块化的风扇单元实现符合需求的冷却效率（风扇更换无需工具，可在运行时更换） 风扇模块可以 n+1 冗余的方式配置 标准三相接口用于电气冗余 UL 型标配一个单相或双相固定式接线端（带额外的防护盖） 冷却设备与机柜的分离能防止水进入服务器机柜 用于所有冷却功率、尺寸最大 0.36 m² 的底面 应用 LCP CW 乙二醇规格时，通过较高的水回流温度提高热回收效率，例如连接热泵 提供从前部和后部更好的维修和服务作业</p>
作用方式	从机房内或设备背面的热通道吸入热空气，冷却后吹向设备前面的冷通道内。该产品不必使用架高地板
材料	箱体：钢板 前门：铝质，阳极氧化处理/喷漆处理

特征

颜色	箱体: RAL 7035 前门: 垂直型材, 银色和 RAL 9005 水平型材
选项	服务器机柜的自动开门系统 可直接连接辅助的 16 件 CMC III 传感器 高度为 2200 mm 的机柜, 定制色 冷凝水管理套件, 包含挡板式分离器及温湿度传感器 显示屏
监控系统	监控所有于与系统相关的参数, 例如服务器排风/送风温度、进水/回水温度、水流量、制冷功率、风扇转速和泄漏 通过以太网 SNMP 直接连接 (2 个以太网接口, 可简单实现多达 16 台 LCP 的级联) 整合到 RiZone OTM 套组中 (扩展的测量和管理功能, 数值可以传输且可视化呈现)
说明	从序列号 2025K000110475 (生产日期: 2025 年 9 月 16 日) 起, 仅可使用 3314.030 显示屏作为附件。自此日期起, 之前的 3311.030 型号显示屏不再兼容。 为便于识别, 所有新生产的 LCP 均在包装上贴有绿色标签。
总冷却功率/风扇模块数量	20 kW/2 31 kW/3 35 kW/4
总冷却功率	20 kW 31 kW 35 kW
气流量 (自由送风)	在 50 Hz 条件下: 5,000 m ³ /h
交付时的风扇模块数量	2
尺寸	宽度: 300 mm 高度: 2,000 mm 深度: 1,200 mm

特征

适合于箱体类型	VX IT TS IT
安装在并联机柜上	齐平
额定工作电压	200 V - 240 V, 1~, 50 Hz/60 Hz 346 V - 415 V, 3~, 50 Hz/60 Hz
最大冷却功率	28 kW
接线方式	连接插头
开关打开持续时间	100 %
冷却媒质	水-乙二醇
Cooling medium note	水的质量根据仪器规范。
EC 风扇	是的
在运行模式下可以更换风扇	是的
温度调节器	无级调节风扇 双通控制球阀
接水口	DN 40 (G 1½" AG)
允许的工作压力 (p 最大)	10 巴
进水温度	15 °C
防护等级 IP, 符合 EN 60 529 标准	IP 10B
Optimized condensate management even at low water flow temperatures	是的
选项	服务器机柜的自动开门系统 可直接连接辅助的 16 件 CMC III 传感器 高度为 2200 mm 的机柜, 定制色 冷凝水管理套件, 包含挡板式分离器及温湿度传感器 显示屏

特征

包装单元	1 件
净重	240 kg
毛重	250 kg
税率号	84186900
产品描述	SK LCP Inline CW/Glykol, 35 kW, RAL 7035, 宽 x 高 x 深: 300 x 2000 x 1200 mm

批准

解释	符合性声明 符合性声明 UK
----	-------------------