

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SK 3382.520

顶装式空调 TopTherm Blue e

状态: 2025/12/16 (来源: rittal.com/tw-zh)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SK 3382.520 - 顶装式空调 TopTherm Blue e 总冷却功率 0.50-4.00 kW

高效型 Blue e 顶装式空调，制冷功率从 500 W 到 4000 W。标准内嵌舒适型控制器和电气式冷凝液蒸发器。



特征

型号	SK 3382.520
型式	顶装式
产品描述	高效 Blue e 顶装式空调标准的配备了节能舒适型控制器和电子式冷凝液蒸发器。
您的获益	可通过 Blue e IoT 适配器与 IoT 接口相连，用于冷却功率不低于 500 W、带 e-Comfort 控制器的冷却设备
材料	钢板
颜色	RAL 7035
供货范围	带疏水 RiNano 涂层的冷凝器 集成式电冷凝液蒸发器 已接好线（可插接的接线板） 钻孔模板 安装固定件

特征

总冷却功率，符合 DIN EN 14511 要求	冷却功率 L35 L35/50 Hz: 0.6 kW 冷却功率 L35 L35/60 Hz: 0.62 kW 冷却功率 L35 L50/50 Hz: 0.42 kW 冷却功率 L35 L50/60 Hz: 0.48 kW
额定工作电压	200 V, 50 Hz/60 Hz
说明	顶装式空调 3273.500 因噪音等级极低，也可安装于办公场所。
额定电流 最大	在 50 Hz 条件下: 2.7 A 在 60 Hz 条件下: 3 A
起动电流 (最大)	在 50 Hz 条件下: 10.5 A 在 60 Hz 条件下: 10.1 A
气流量 (自由送风)	外部回路: 800 m ³ /h 内部回路: 170 m ³ /h
能效比 (EER) 为 50/60 Hz L35 L35	制冷能力 L35 L35 (EER) 50 Hz: 1.62 制冷能力 L35 L35 (EER) 60 Hz: 1.91
型式	顶装式
尺寸	宽度: 597 mm 高度: 417 mm 深度: 380 mm
防护等级 IP，符合 EN 60 529 标准	外循环防护等级 IP 34 内循环防护等级 IP 54
制冷剂/制冷媒质	制冷剂: R-513A 量: 0.3 kg 全球暖化潜势 (GWP): 631 CO ₂ 等值物 (CO ₂ e): 0.19 t
接线方式	插入式接线板
开关打开持续时间	100 %
温度调节器	e 舒适型控制器 (出厂设置 +35 °C)

特征

工作温度范围	10 °C...55 °C
贮存温度范围	-40 °C...70 °C
调节范围	20 °C...55 °C
额定功率 Pel	额定功率 L35 L35/50 Hz: 0.37 kW 额定功率 L35 L35/60 Hz: 0.34 kW 额定功率 L35 L50/50 Hz: 0.31 kW 额定功率 L35 L50/60 Hz: 0.37 kW
允许的工作压力 (p 最大)	28 巴
前置熔断器	变压器保护开关: 6.3...10 A
包装单元	1 件
净重	28.5
毛重	30
EAN	4028177366657
ETIM 9	EC000855
ETIM 8	EC000855
ECLASS 8.0	27180704

批准

批准	UL + C-UL (listed) UL + C-UL - FTTA
证书	EAC
解释	符合性声明 符合性声明 UK