

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



DK 5516.110

网络/服务器机柜 TS IT

状态: 2026/2/27 (来源: rittal.com/tw-zh)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



DK 5516.110 - 网络/服务器机柜 TS IT 带网孔门，带 19" 安装角轨

TS IT，通风型，用于房间温控。可用深度可变的 19" 安装角轨将内部扩装为 19"，用于承重最大 1500 kg 的不同尺寸型号。



特征

| | |
|----------------|--|
| 型号 | DK 5516.110 |
| 材料 | 钢板 铝 |
| 表面 | 箱体架：浸涂底漆 内部扩装：浸涂底漆 门和顶盖：浸涂底漆，粉末涂层 |
| General colour | RAL 7035 |
| 颜色 | 箱体框架和平板件：RAL 7035 内部加装，前面的通风网格：RAL 9005 |

特征

| | |
|-------------------|---|
| 供货范围 | <p>箱体架 TS 8 带门和顶板</p> <p>铝钢板前门，通风型（孔板部分通风率约 85 %），180° 铰链</p> <p>前/后门锁具：舒适手柄，用于半圆锁芯和安全锁 3524 E</p> <p>前面和后面两个 482.6 mm (19") 安装型材用快速固定件可调地固定在深度支撑件上</p> <p>间隔垫片，高 50 mm，用于将盖板提至顶板上的风扇开口上方，用于被动通风（随附）。对于不带开口的版本，无需使用。</p> <p>连接配件，用于带有接地点的电位平衡装置（随附）</p> <p>12 x 19 寸紧固件 1 U，触点式（随附）</p> <p>50 个内六角圆头螺钉，导电（随附）</p> <p>IPPC 托盘</p> <p>多段式可拆卸顶板，从深度方向上侧边线缆导入，带风扇安装盖板</p> <p>钢板后门，通风型（孔板部分通风率约 85 %），垂直分段，180° 铰链</p> |
| 尺寸 | <p>宽度: 800 mm</p> <p>高度: 2,200 mm</p> <p>深度: 1,200 mm</p> |
| 高度单位 | 47 U |
| 高度单位 | 47 U |
| 前/后安装自由空间至 19" 平面 | 147 mm / 305 mm |
| 层面间距（供货状态下） | 745 mm |
| Design doors | 通风式 |
| 19" 角轨 | 安装角轨，482.6 mm (19") |
| 承载力 | 15,000 N |
| 说明 | 根据安装方式和地点的不同，机柜前后门开启角度在具体的应用情况下有所不同 |
| 基本材料 | 钢板 |
| 包装单元 | 1 件 |

特征

| | |
|------------|--------------------------------------|
| 净重 | 98 kg |
| 毛重 | 106 kg |
| 税率号 | 94032080 |
| ETIM 9 | EC002499 |
| ECLASS 8.0 | 27180207 |
| 产品描述 | TS IT机柜,网孔门RAL7035 800x2200x1200 47U |

批准

| | |
|----|--------------------|
| 批准 | UL + C-UL (listed) |
| 证书 | 表面 |
| 解释 | 符合性声明 |