Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.





AS 4050.150

装配台

状态: 2025/12/9 (来源: rittal.com/tw-zh)



AS 4050.150 - 装配台

威图装配平台是可移动,可倾斜可根据安装板和柜体尺寸调节高度的产品。

特征

| 型号 | AS 4050.150 |
|---------------------------------|---|
| 型式 | 150 MN(可手动调整角度) |
| 产品描述 | 威图装配平台是可移动,可倾斜可根据安装板和柜体尺寸调节高度的 产品。 |
| 您的获益 | 让工作符合人体工程学原理且能保护背部健康 可单独安装在车间且不受电源影响 无需使用时确保最小的空间占用。 四个转向轮(包括完全制动功能)操作简便 借助快拆固定件实现灵活的安装板固定件安装 |
| 技术数据 | 可调整倾斜角度约为 0-80° |
| 供货范围 | 装配台 1 个下方夹紧装置 1 个上方夹紧装置 |
| 说明 | 使用装配台加宽件可以形成到可行的最大加工面 (1900 x 1900 mm)。 |
| 机器尺寸 | 宽度: 1,400 mm 深度: 1,250 mm |
| Dimensions support surface max. | 宽度: 1,110 mm 高度: 1,900 mm |
| Dimensions support surface min. | 宽度: 1,110 mm 高度: 1,230 mm |
| 载荷 | 150 kg |

© Rittal 2025

特征

| 工作高度 | Working height (min.): 100 cm Working height (max.): 100 cm |
|------------|--|
| 包装单元 | 1件 |
| 净重 | 123 |
| 毛重 | 138 |
| 税率号 | 84279000 |
| EAN | 4028177804609 |
| ETIM 9 | EC002224 |
| ETIM 8 | EC002224 |
| ECLASS 8.0 | 36659090 |

批准

解释 符合性声明

© Rittal 2025