

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



AS 4050.300

装配台

状态: 2026/4/18 (来源: rittal.com/tw-zh)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



AS 4050.300 - 装配台

威图装配平台是可移动，可倾斜可根据安装板和柜体尺寸调节高度的产品。

特征

型号	AS 4050.300
型式	300 ENH（可电动调整角度和高度）
产品描述	威图装配平台是可移动，可倾斜可根据安装板和柜体尺寸调节高度的产品。
您的获益	让工作符合人体工程学原理且能保护背部健康 可单独安装在车间且不受电源影响 无需使用时确保最小的空间占用。 四个转向轮（包括完全制动功能）操作简便 借助快拆固定件实现灵活的安装板固定件安装
技术数据	可调整倾斜角度约为 0-80°
供货范围	装配台 1 个下方夹紧装置 1 个上方夹紧装置 充电设备 电池
说明	使用装配台加宽件可以形成到可行的最大加工面 (1900 x 1900 mm)。 对于美国、加拿大、中美洲和南美洲、日本等国家，需要额外准备多电压电源装置 4050.219 和连接适配器 4050.222
机器尺寸	宽度: 1,400 mm 深度: 1,250 mm
Dimensions support surface max.	宽度: 1,110 mm 高度: 1,900 mm

特征

Dimensions support surface min.	宽度: 1,110 mm 高度: 1,230 mm
载荷	300 kg
工作高度	Working height (min.): 80 cm Working height (max.): 110 cm
包装单元	1 件
净重	230 kg
毛重	250 kg
税率号	84279000
ETIM 9	EC002224
ETIM 8	EC002224
ECLASS 8.0	36659090
产品描述	Assembly frame 300 ENH

批准

解释	符合性声明
----	-------