


# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## AS 4050.300

## 装配台

状态: 2026/7/3 (来源: [rittal.com/tw-zh](http://rittal.com/tw-zh))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# AS 4050.300 - 装配台

威图装配平台是可移动，可倾斜可根据安装板和柜体尺寸调节高度的产品。



## 特征

|      |   |
|------|---|
| 型号   | AS 4050.300   |
| 型式   | 300 ENH (可电动调整角度和高度)  |
| 产品描述 | 威图装配平台是可移动，可倾斜可根据安装板和柜体尺寸调节高度的产品。   |
| 您的获益 | 让工作符合人体工程学原理且能保护背部健康<br>可单独安装在车间且不受电源影响<br>无需使用时确保最小的空间占用。<br>四个转向轮 (包括完全制动功能) 操作简便<br>借助快拆固定件实现灵活的安装板固定件安装 |
| 技术数据 | 可调整倾斜角度约为 0-80°   |
| 供货范围 | 装配台<br>1 个下方夹紧装置<br>1 个上方夹紧装置<br>充电设备<br>电池   |
| 说明   | 使用装配台加宽件可以形成到可行的最大加工面 (1900 x 1900 mm)。<br>对于美国、加拿大、中美洲和南美洲、日本等国家，需要额外准备多电压电源装置 4050.219 和连接适配器 4050.222    |

## 特征

---

|                                 |   |
|---------------------------------|---|
| 机器尺寸                            | 宽度: 1,400 mm<br>深度: 1,250 mm                                  |
| Dimensions support surface max. | 宽度: 1,110 mm<br>高度: 1,900 mm                                  |
| Dimensions support surface min. | 宽度: 1,110 mm<br>高度: 1,230 mm                                  |
| 载荷                              | 300 kg  |
| 工作高度                            | Working height (min.): 80 cm<br>Working height (max.): 110 cm |
| 包装单元                            | 1 件   |
| 净重                              | 230 kg  |
| 毛重                              | 250 kg  |
| 税率号                             | 84279000  |
| ETIM 9                          | EC002224  |
| ETIM 8                          | EC002224  |
| ECLASS 8.0                      | 36659090  |
| 产品描述                            | Assembly frame 300 ENH  |

---

## 批准

---

|    |       |
|----|-------|
| 解释 | 符合性声明 |
|----|-------|