

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## AS 4050.335

## Perforex LC 3030 激光中心

状态: 2025/12/8 (来源: [ittal.com/tw-zh](https://www.ittal.com/tw-zh))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# AS 4050.335 - Perforex LC 3030 激光中心

Perforex 激光中心专为标准电气柜的自动机械化改装而研发。Perforex LC 专用于立方体的 3D 激光加工，无需接触且振动极少。也可加工具有螺纹孔的装配板。



## 特征

型号	AS 4050.335
型式	(美国型)
产品描述	Perforex 激光中心专为标准电气柜的自动机械化改装而生。Perforex LC 专用于 3D 激光加工立方体，无需接触且振动极少。也可加工具有螺纹孔的装配板。
您的收益	<ul style="list-style-type: none"><li>3D 立方体加工无需变换工件位置</li><li>在加工不锈钢时，切割边缘不会出现暗点或褪色</li><li>即使加工稍微变形的已喷涂金属面板也不会损伤表面喷涂或脱色。</li><li>从紧凑式机架至大型支架的产品范围</li><li>加工无需接触且振动极少，无工具磨损</li><li>无需夹紧工件</li><li>加工不锈钢的速度比传统铣切流程提高 20 倍</li><li>用于箱体加工平面部件加工的支承面可伸缩，符合人体工程学设计</li><li>同时加工 5 边</li></ul>
技术数据	<ul style="list-style-type: none"><li>激光指针（辅助激光）辐射功率激光等级 1</li><li>极窄的切割宽度仅约为 0.3 mm</li><li>4 级工作激光器</li></ul>

# 特征

供货范围	激光中心 压缩机 机器外壳 过滤设备 操作单元
材料可加工	不锈钢 钢板 铝
机器控制装置	车间编程
安全	用于达到 1 级激光等级的防护外壳。可由经过培训的人员进行操作， 无需激光专业人员 安全门
接口	EPLAN Pro Panel 接收 DXF 格式 威图配置系统
说明	如果可从上方看见机器，则机器外壳必须具有安全顶板 (4050.317)。 需要由威图专业人员在现场选择和固定激光型式 保留技术更改权利
安置面积	宽度: 3,900 mm 高度: 3,800 mm 深度: 10,500 mm
最大照射功率	300 W (CW) 或 3000 W (脉冲)
脉冲能量 (最大)	30 J
最大脉冲时长	在 300 W 功率下为 50 $\mu$ s
波长	1,070 nm
最大可加工钢板材料厚度	3 mm
最大可加工不锈钢材料厚度	3 mm

# 特征

最大可加工铝质材料厚度 3 mm

控制电压 (DC) 24 V

额定功率 3 kW

额定工作电压 400 V, 3~, 60 Hz

Max. machinable area of cubes 宽度: 1,200 mm  
高度: 800 mm  
深度: 2,250 mm

包装单元 1 件

净重 4500

毛重 4500

税率号 84561190

EAN 4028177957541

ECLASS 8.0 36620404