Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.





AS 4050.435 线缆槽铣刀 MC125

状态: 2025/11/15 (来源: rittal.com/tw-zh)



AS 4050.435 - 线缆槽铣刀 MC125

用于手动切割线缆槽,带用于待加工材料的可调节纵向挡块。阳极氧化轴承表面,带激光雕刻的 刻度(单位为毫米和英寸)。通过集成的手指防护盖确保安全加工预设用于安装在工作台上







特征

型号	AS 4050.435
产品描述	用于手动切割线缆槽,带用于待加工材料的可调节纵向挡块。阳极氧
	化轴承表面,带激光雕刻的刻度(单位为毫米和英寸)。通过集成的
	手指防护盖确保安全加工预设用于安装在工作台上
您的获益	实现低成本的手动剪切线槽
	与手工切割相比,大大简化了线槽切割的流程
安置面积	宽度: 1,332 mm
	高度: 798 mm
	深度: 405 mm
Insertion height (max.)	28 mm
Machinable wall thickness of	2.5 mm
cable ducts (max.)	

© Rittal 2025

特征

电缆槽最大可调节宽度	125 mm
材料可加工	塑料
包装单元	1件
净重	14.3
毛重	15.43
税率号	84778095
EAN	4028177930933
ETIM 9	EC002778
ETIM 8	EC002778
ECLASS 8.0	17139290

© Rittal 2025