

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## AS 4050.451 剥线机 S22

状态: 2026/5/10 (来源: [rittal.com/tw-zh](http://rittal.com/tw-zh))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# AS 4050.451 - 剥线机 S22

半自动设备，用于剥离具有不同横截面的导线

## 特征

型号	AS 4050.451
型式	触摸式显示屏 嵌入式总数计数器 嵌入式每日计数器 线性调节线缆剥线长度
产品描述	对不同横截面积的导线进行半自动分离。
您的获益	通过旋转按钮轻松调节横截面 导线可轻松插入 用户友好型操作
技术数据	电气驱动 剥线范围 0.05 - 6 mm <sup>2</sup> (AWG 30 - 10) 绝缘剥线长度为 3 - 20 mm (0.12 - 0.79 in.) 送线长度为 3 - 20 mm (0.12 - 0.79 in.) 可插入长度 22 mm (0.87 in.)
供货范围	剥线机 S22 特殊装置用于插入细导线 备用刀具
尺寸	宽度: 190 mm 高度: 190 mm 深度: 295 mm
额定工作电压	100 V - 240 V, 1~, 50 Hz/60 Hz
视在功率	70 VA
周期	0.5 s

# 特征

包装单元	1 件
净重	8.5 kg
毛重	9.06 kg
税率号	84798997
ETIM 9	EC002778
ETIM 8	EC002778
ECLASS 8.0	36629090
产品描述	Stripping machine S 22, 0,05-6mm <sup>2</sup>