

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



AS 4051.022 压线机 LD-I

状态: 2025/12/8 (来源: rittal.com/tw-zh)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



AS 4051.022 - 压线机 LD-I 用于 WT 24/36 全自动线缆加工中心

电气驱动的压线机用于加工横截面为 4-6 mm² (AWG 12 - 10) 的散装接线端头，压接长度为 10-12 mm。LD-I 压线机带有与 WT 全自动线缆加工中心数据交互和功能集成的接口。LD-I 压线机设有一个用于通信和在 WT 全自动线缆加工中心中全面集成功能的接口。



特征

型号	AS 4051.022
产品描述	电气驱动的压线机用于加工横截面为 4-6 mm ² (AWG 12 - 10) 的散装接线端头，压接长度为 10-12 mm。LD-I 压线机带有与 WT 全自动线缆加工中心数据交互和功能集成的接口。LD-I 压线机设有一个用于通信和在 WT 全自动线缆加工中心中全面集成功能的接口。
您的获益	<p>操作简便 安全且快速地加工接线套筒 全自动双层料库，适用于 4 mm² 和 6 mm² 的电缆，无需设置接线端头 由于完全集成在 WT 全自动线缆加工中心中，在电缆装配过程中无需手动步骤</p>
技术数据	<p>压线范围 4 - 6 mm² (AWG 12 - 10) 4 mm² 时的压接长度：10 mm (0.39 in.) 或 12 mm (0.47 in.) 6 mm² 时的压接长度：12 mm (0.47 英寸) 可插入长度 28 mm (1.10 in.) + 压接长度</p>

特征

说明	梯形标准铆模 - 可供询价 对于您个人机器设备的定制化服务，请联系您的威图销售顾问。
与型号相匹配	4051.024 4051.036
包装单元	1 件
净重	40
毛重	42
税率号	84633000
EAN	4028177964426

批准

解释	符合性声明
----	-------