Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.





AS 4051.123 Wire Station WS 540

状态: 2025/11/15 (来源: rittal.com/tw-zh)



AS 4051.123 - Wire Station WS 540

移动式布线工位,高度可调节并且可在工厂中灵活使用。确保金属丝加工和处理相关作业符合人体工程学并减少疲劳感。





特征

型号	AS 4051.123
型式	(美国型)
产品描述	移动式布线装置,高度可调,方便灵活。实现布线作业符合人体工程 学设计,减少工人疲劳感。
您的获益	可电气式调整的工作台,用于最佳调整作业高度,调整范围为 710 - 1250 mm 多功能工作板,可清洗和无刮痕 使用自动切线机和压线机以及通过 Wire Terminal 使用预加工的金属 丝实现最佳解决方案 集成的测量条用于快速手动测量 用于支承监测金属丝加工的监视器,配备 Eplan Smart Wiring 可选择使用托架式底板进行扩装,用于钢丝纸板箱、钢丝卷筒以及固 定工具和小型部件的支架 通过橡胶滚轮在工厂中移动使用 抽屉配备工具箱用于存放工具
供货范围	布线工作台配备电气式高度调节装置 连接电缆,7 m 7 路插座板,配备跷板式开关

© Rittal 2025

2

特征

安装操作说明	垂直固定立柱,订购号 4051.106,用于储物箱支架、库支架等附件
输入电压	110 V 交流, 60 Hz
尺寸	宽度: 900 mm 高度: 1,350 mm 深度: 781 mm
工作高度	Working height (min.): 710 mm Working height (max.): 1,205 mm
Height adjustable y/n	是的
包装单元	1件
净重	95
毛重	106
税率号	94032080
EAN	4028177962668
ETIM 9	EC000348
ETIM 8	EC002224
ECLASS 8.0	21100208

批准

解释 符合性声明

© Rittal 2025 3