

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



AS 4051.123 Wire Station WS 540

状态: 2026/6/14 (来源: rittal.com/tw-zh)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



AS 4051.123 - Wire Station WS 540

移动式布线工位，高度可调节并且可在工厂中灵活使用。确保金属丝加工和处理相关作业符合人体工程学并减少疲劳感。



特征

型号	AS 4051.123
型式	(美国型)
产品描述	移动式布线装置，高度可调，方便灵活。实现布线作业符合人体工程学设计，减少工人疲劳感。
您的获益	<p>可电气式调整的工作台，用于最佳调整作业高度，调整范围为 710 – 1250 mm</p> <p>多功能工作板，可清洗和无刮痕</p> <p>使用自动切线机和压线机以及通过 Wire Terminal 使用预加工的金属丝实现最佳解决方案</p> <p>集成的测量条用于快速手动测量</p> <p>用于支承监测金属丝加工的监视器，配备 Eplan Smart Wiring</p> <p>可选择使用托架式底板进行扩装，用于钢丝纸板箱、钢丝卷筒以及固定工具和小型部件的支架</p> <p>通过橡胶滚轮在工厂中移动使用</p> <p>抽屉配备工具箱用于存放工具</p>
供货范围	<p>布线工作台配备电气式高度调节装置</p> <p>连接电缆，7 m</p> <p>7 路插座板，配备跷板式开关</p>

特征

安装操作说明	垂直固定立柱，订购号 4051.106，用于储物箱支架、库支架等附件
输入电压	110 V 交流, 60 Hz
尺寸	宽度: 900 mm 高度: 1,350 mm 深度: 781 mm
工作高度	Working height (min.): 710 mm Working height (max.): 1,205 mm
Height adjustable y/n	是的
包装单元	1 件
净重	95 kg
毛重	106 kg
税率号	94032080
ETIM 9	EC000348
ETIM 8	EC002224
ECLASS 8.0	21100208
产品描述	移动式布线工位，带 110 伏和 60 Hz 接口。电动调节高度，可在工厂中灵活使用。确保金属丝加工和处理相关作业符合人体工程学并减少疲劳感。

批准

解释	符合性声明
----	-------