

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



AS 4051.132 Wire Station WS 540

状态: 2026/6/9 (来源: rittal.com/tw-zh)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE


SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



AS 4051.132 - Wire Station WS 540

移动式布线工位，高度可调节并且可在工厂中灵活使用。确保金属丝加工和处理相关作业符合人体工程学并减少疲劳感。



特征

型号	AS 4051.132
型式	Wire Terminal 版本
产品描述	移动式布线装置，高度可调，方便灵活。实现布线作业符合人体工程学设计，减少工人疲劳感。
您的获益	<p>可电气式调整的工作台，用于最佳调整作业高度，调整范围为 710 – 1250 mm</p> <p>多功能工作板，可清洗和无刮痕</p> <p>使用自动切线机和压线机以及通过 Wire Terminal 使用预加工的金属丝实现最佳解决方案</p> <p>集成的测量条用于快速手动测量</p> <p>用于支承监测金属丝加工的监视器，配备 Eplan Smart Wiring</p> <p>可选择使用托架式底板进行扩装，用于钢丝纸板箱、钢丝卷筒以及固定工具和小型部件的支架</p> <p>通过橡胶滚轮在工厂中移动使用</p> <p>抽屉配备工具箱用于存放工具</p>

特征

供货范围	布线工作台配备电气式高度调节装置 连接电缆，7 m 7 路插座板，配备跷板式开关 1 个 Wire Station WS 540 2 块托架式底板 1 个设备支架，左侧 1 个显示器固定装置 1 个工作灯，LED 4 个垂直固定支柱 4 个适配器角件 1 个迷你计算机支架 1 个料库支架 1 个电源插线板，带 5 个插口 1 个垃圾桶 1 个电缆包架，左侧 1 个电缆包架，右侧 1 个电缆环架，左侧 1 个电缆环架，右侧 1 个导线支柱，垂直式
安装操作说明	垂直固定立柱，订购号 4051.106，用于储物箱支架、库支架等附件
输入电压	230 V AC, 50 Hz
工作高度	Working height (min.): 710 mm Working height (max.): 1,205 mm
Height adjustable y/n	是的
使用范围	与威图 WT 全自动线缆加工中心配合使用
包装单元	1 件
净重	173.8 kg
毛重	242.3 kg
税率号	84571090

特征

ETIM 8	EC002778
--------	----------

ECLASS 8.0	21100200
------------	----------

产品描述	移动式布线工位，高度可调节并且可在工厂中灵活使用。确保金属丝加工和处理相关作业符合人体工程学并减少疲劳感。该型号集成了料库支架和设备支架，后者用于放置自动裁剪压接机和导线打标系统。还包括 LED 工作灯和电源插线板。智能线缆引线装置和电缆包架也包含其中。附加的监视器固定装置是显示和编辑布线列表的理想选择。
------	---

批准

解释	符合性声明
----	-------