

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



DK 7240.230

插座板

状态: 2026/2/6 (来源: [ittel.com/tw-zh](https://www.ittal.com/tw-zh))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



DK 7240.230 - 插座板 在铝槽中

铝槽中的插座板，可以购买到不同的长度规格和各种功能组件，固定方式多变。



特征

型号	DK 7240.230
型式	带过压保护和去干扰滤波器
产品描述	电源插线板有带不同功能组件的适用于不同国家的款型可选。其特殊之处在于实用的通用型固定方式：带有一个可用于四种位置的角托架，能够实现各种不同的固定。例如，482 mm 长的插线板可选择安装在 482.6 mm (19") 长的安装角规、19" 安装框架、箱体框架上或壁挂式配电盘的后部。长度大于 482 mm 的插线板只能安装在箱体框架上。插线板无需附加任何固定附件，即可用于带 25 mm 安装孔阵分布尺寸的所有型材上。由此极大地简化了选择过程，提供了额外的灵活性并节约了存储空间。同时还考虑到了线缆走线布置，安装在 482.6 mm (19") 型材上时有足够的空间，以便在插线板和安装角规之间笔直地进行走线。带保护接地触点的插槽安装在 45° 角，这样就可以不受限地使用角型插头。
材料	铝型材，经天然铝阳极氧化处理 插座组件：聚碳酸酯

特征

供货范围	插座板 2个角型固定件 包括固定件 包括连接电缆，不配备插头，2 m, H05VV-F3G1.5
型式	带过压保护和去干扰滤波器
插座	5 x D, 带保护接地触点 (型号 F, CEE 7/3)
尺寸	高度: 44 mm 深度: 44 mm 长度: 482.6 mm
连接电缆长度	2 m
接线电缆 (型号)	H05VV-F3G1.5
固定尺寸	452.5 mm
固定尺寸公差	25 mm
额定工作电压	250 V AC, 50 Hz
额定电压	250 V AC, 50 Hz
额定电流 (最大)	16 A
接线方式	芯线套管
安装可能性	带 25 mm 安装孔阵分布间隔的构件 机柜框架 IT 壁挂式配电盘，后面，横向 (只要宽度足够大) 482.6 mm (19") 平面
说明	建议根据使用情况，采用充电电流存储，以防止因尖峰启动电流导致的错误触发 在25 mm间距内具有不同的固定间距，所给出的尺寸是角型固定件孔中心之间的距离

特征

标准	DIN 49 440-1 低压领域的过压保护：根据 DIN EN 61 643-11 (VDE 0675, 第 6-11 部分)
插座颜色	灰色
包装单元	1 件
净重	0.85
毛重	1.046
税率号	85366990
EAN	4028177221185
ETIM 9	EC000330
ECLASS 8.0	27142604

批准

批准	VDE
解释	符合性声明