

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



AS 4051.237

WT 电缆轨道

状态: 2026/2/24 (来源: [ittal.com/tw-zh](https://www.ittal.com/tw-zh))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



AS 4051.237 - WT 电缆轨道

通过取件搬运装置将预装完毕的电缆送至横截面为 6.0 mm^2 的 WT 53 电缆轨道中。



特征

型号	AS 4051.237
产品描述	Perforex BC 和 Perforex MT 加工中心的母线夹具，能便捷地加工铜排。适用于钻孔和螺纹切削。
您的获益	<ul style="list-style-type: none">基于项目对下游流程进行拣选基于项目分拣电缆最优化地取出处理导轨系统，可实现完美的工位调试无需分选电缆Eplan Smart Wiring 中有分步指示，简化了布线过程最好搭配 Wire Cart 接线小推车使用，可实现完美的工位调试
供货范围	WT 53 电缆轨道
说明	间隙尺寸表示线缆绝缘层的最大直径。
与型号相匹配	<ul style="list-style-type: none">4051.2054051.2104051.0244051.036
使用范围	用于横截面为 6 mm^2 的单芯导线（间隙尺寸 5.3 mm ）
包装单元	1 件

特征

净重	0.85 kg
毛重	1 kg
税率号	76169990
产品描述	电缆轨道，截面 6.0 mm ² ，用于全自动线缆加工中心中的 15 个电缆轨道系统
