

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



DK 7240.280

插座板

状态: 2026/4/16 (来源: rittal.com/tw-zh)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



DK 7240.280 - 插座板 在铝槽中

铝槽中的插座板，可以购买到不同的长度规格和各种功能组件，固定方式多变。



特征

| | |
|------|---|
| 型号 | DK 7240.280 |
| 型式 | 带 RC 保护 |
| 产品描述 | 电源插线板有带不同功能组件的适用于不同国家的款型可选。其特殊之处在于实用的通用型固定方式：带有一个可用于四种位置的角托架，能够实现各种不同的固定。例如，482 mm 长的插线板可选择安装在 482.6 mm (19") 长的安装角规、19" 安装框架、箱体框架上或壁挂式配电盘的后部。长度大于 482 mm 的插线板只能安装在箱体框架上。插线板无需附加任何固定附件，即可用于带 25 mm 安装孔阵分布尺寸的所有型材上。由此极大地简化了选择过程，提供了额外的灵活性并节约了存储空间。同时还考虑到了线缆走线布置，安装在 482.6 mm (19") 型材上时有足够的空间，以便在插线板和安装角规之间笔直地进行走线。带保护接地触点的插槽安装在 45°角，这样就可以不受限地使用角型插头。 |
| 材料 | 铝型材，经天然铝阳极氧化处理 插座组件：聚碳酸酯 |

特征

| | |
|----------|--|
| 供货范围 | 插座板 2个角型固定件 包括固定件 包括连接电缆，不配备插头，2 m，H05VV-F3G1.5 |
| 型式 | 带有 FI 开关，0.03 A，2 极，A 型 |
| 插座 | 5 x D，带保护接地触点（型号 F，CEE 7/3） |
| 尺寸 | 高度: 44 mm 深度: 44 mm 长度: 482.6 mm |
| 连接电缆长度 | 2 m |
| 接线电缆（型号） | H05VV-F3G1.5 |
| 固定尺寸 | 452.5 mm |
| 固定尺寸公差 | 25 mm |
| 额定工作电压 | 250 V AC, 50 Hz |
| 额定电压 | 250 V AC, 50 Hz |
| 额定电流（最大） | 16 A |
| 接线方式 | 芯线套管 |
| 安装可能性 | 带 25 mm 安装孔阵分布间隔的构件 机柜框架 IT 壁挂式配电盘，后面，横向（只要宽度足够大） 482.6 mm (19") 平面 |
| 说明 | 建议根据使用情况，采用充电电流存储，以防止因尖峰启动电流导致的错误触发 在25 mm间距内具有不同的固定间距，所给出的尺寸是角型固定件孔中心之间的距离 |
| 标准 | DIN 49 440-1 |

特征

| | |
|------------|----------|
| 插座颜色 | 灰色 |
| 包装单元 | 1 件 |
| 净重 | 1 kg |
| 毛重 | 1.054 kg |
| 税率号 | 85366990 |
| ETIM 9 | EC000330 |
| ECLASS 8.0 | 27142604 |
| 产品描述 | FI 保护 |

批准

| | |
|----|-------|
| 解释 | 符合性声明 |
|----|-------|