

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## AS 4054.870

## 隔档切割机

状态: 2026/2/10 (来源: [rittal.com/tw-zh](http://rittal.com/tw-zh))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# AS 4054.870 - 隔挡切割机

用于切割 Ri4Power 内部扩展组件（例如功能隔室隔板）上的钢制微型凸台或隔挡，或用于切割材料厚度达 1.2 mm 的薄钢板、铝板或铜板。



## 特征

型号	AS 4054.870
型式	纵向型
产品描述	用于切割 Ri4Power 内部扩展组件（例如功能隔室隔板）上的钢制微型凸台或隔挡，或用于切割材料厚度达 1.2 mm 的薄钢板、铝板或铜板。
您的收益	切割材料时无形变 清洁的切割边缘，无需对切割型材进行返工 使用方便 符合人体工程学的手柄型式用于简便和防滑操作
材料	工具主体：特殊工具钢，轧制，油淬火
颜色	手柄：煤黑色和威图力量粉色
供货范围	包括碎屑清理器在内的隔挡切割机

# 特征

---

与型号相匹配	9683.006 9683.008 9683.016 9683.018 9683.036 9683.038 9680.005 9680.025 9680.207 9680.227 9683.406 9683.408 9683.426 9683.428 9683.444 9683.446 9683.448 9683.464 9683.466 9683.468 9683.484 9683.486 9683.488
--------	--

---

尺寸	长度: 280 mm
----	------------

---

材料可加工	钢板 铝 铜 <u>塑料</u>
-------	---------------------------

---

最大可加工钢板材料厚度	1.2 mm
-------------	--------

---

最大可加工铝质材料厚度	1.2 mm
-------------	--------

---

最大可加工塑料厚度	2 mm
-----------	------

---

## 特征

---

切割宽度 2.7 mm

---

包装单元 1 件

---

净重 0.5

---

毛重 0.54

---

税率号 82032000

---

EAN 4028177955929

---

ETIM 9 EC002778

---

ETIM 8 EC002778

---

ECLASS 8.0 36600890