

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



DK 7240.301

插座板

状态: 2026/4/6 (来源: rittal.com/tw-zh)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



DK 7240.301 - 插座板 带能量计量

用于已连接用电器的电流消耗测量，插接图：“带保护接地触点的插头”，可选的安装方案。

特征

型号	DK 7240.301
产品描述	插座板 7x CEE 7/3 (型号 F - 保护触点插座) 通过内置显示屏测量所有连接用电器的能量消耗。这种 482.6 mm (19") 长的插座板可选择安装在19" 安装框架、箱体框架或壁挂式配电盘的后面部分。得益于其安装角，这类插座板可被安装在四种不同位置，并确保了不同的安装可能性。插座板不需附加任何固定附件即可用于带 25 mm 安装孔阵分布尺寸的所有型材上。
您的获益	测量精确度在 $\pm 5\%$ 间
作用方式	测量电流、电压、频率、有效功率、有效能量和相位差
材料	铝型材，经天然铝阳极氧化处理 插座组件：聚碳酸酯
供货范围	插座板 2 个安装角支架 安装固定件 操作说明书 带有 3 m 连接电缆 (电缆芯线套管)
型式	Mit Display
插座	7 x D, 带保护接地触点 (型号 F, CEE 7/3)
尺寸	高度: 45 mm 深度: 50 mm 长度: 482.6 mm
连接电缆长度	3 m

特征

接线电缆 (型号)	H05VV-F3G1.5 配有电缆芯线套管
固定尺寸	464.1 mm
额定工作电压	230 V AC, 50 Hz
额定电压	230 V AC, 50 Hz
额定电流 (最大)	16 A
安装可能性	带 25 mm 安装孔阵分布间隔的构件 482.6 mm (19") 平面 机柜框架 IT 壁挂式配电盘, 后面, 横向 (只要宽度足够大)
插座颜色	RAL 7035
工作温度范围	5 °C...45 °C
相对空气湿度 (不冷凝)	10 %...80 %
贮存温度范围	-15 °C...60 °C
包装单元	1 件
净重	0.88 kg
毛重	1.08 kg
税率号	85366990
ETIM 9	EC000330
ECLASS 8.0	27142604
产品描述	7位插座板

批准

解释	符合性声明
----	-------