

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



AS 4055.070

手动液压开孔器套件 M16 - M63

状态: 2026/7/9 (来源: rittal.com/tw-zh)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



AS 4055.070 - 手动液压开孔器套件 M16 - M63

手动液压开孔器套装，配有实用的钢板开孔刀头。可加工的最大材料厚度为 2 至 3 mm。

特征

型号	AS 4055.070
型式	该套件包含 M16 至 M63 标准金属板打孔器。
产品描述	手动液压开孔器套装，配有实用的钢板开孔刀头。可加工的最大材料厚度为 2 至 3 mm。
您的获益	内置高压阀可延长模具使用寿命
供货范围	手动液压开孔器，纵向型 7 个开槽金属板开孔器带 3 倍孔距 液压螺钉直径 Ø 19 mm 液压螺钉直径 Ø 9.5/19 mm HSS 手钻直径 10 mm 间隔衬套组 (3 段式结构) 塑料箱
材料可加工	钢板
最大可加工钢板材料厚度	2 mm 2 mm 2 mm 3 mm 3 mm 3 mm 3 mm

特征

Ø 开孔器	16.2 mm
	20.4 mm
	25.4 mm
	32.5 mm
	40.5 mm
	50.5 mm
	63.5 mm

用于螺纹	M16
	M20
	M25
	M32
	M40
	M50
	M63

包装单元	1 件
------	-----

净重	5.3 kg
----	--------

毛重	5.34 kg
----	---------

税率号	82034000
-----	----------

ETIM 9	EC002121
--------	----------

ETIM 8	EC002121
--------	----------

ECLASS 8.0	21049046
------------	----------

产品描述	Hand hydraulic punch set straight M16,20,25,32,40,50,63 mm
------	--