


Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SZ 4139.150

舒适性灯具

状态: 2026/1/1 (来源: [ittal.com/tw-zh](https://www.ittal.com/tw-zh))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SZ 4139.150 - 舒适性灯具

供电电压：100 - 240 V AC 50/60 Hz

特征

型号	SZ 4139.150
型式	带门位置开关
供货范围	舒适性灯具 照明灯泡 灯具盖板 包括固定件 集成式门位置开关
额定功率	14 W
Ballast	大跨距 EVG
连接方式	通过连接器供电 通道布线（灯排结构）
集成式门位置开关	是的
照明灯泡	荧光灯，底座 G13
防护等级	I (保护接地)
开关 (型号)	集成电源开关/门位开关
Light cover	是的
灯具安装类型	用螺钉固定
Rated impulse withstand voltage, phase to earth	1000 V 交流
额定相间冲击耐受电压	500 V 交流
额定绝缘电压	500 V 直流/1s

特征

安装可能性	顶部框架 TS 水平型材：直接 TS, SE 垂直型材：带 TS 适配器角 顶部框架前后 SE 型材：带 TS 适配角支架 顶部框架侧面 SE 型材：直接
尺寸	宽度: 452 mm 高度: 117 mm 深度: 50 mm
工作温度范围	-15 °C...45 °C
插座	D, 带保护接地触点 (型号 F, CEE 7/4)
贮存温度范围	-20 °C...70 °C
额定工作电压	100 V - 240 V, 1~, 50 Hz/60 Hz
插座规格	D, 带保护接地触点 (型号 F, CEE 7/4)
包装单元	1 件
净重	1.25
毛重	1.319
税率号	94054990
EAN	4028177320741
ECLASS 8.0	27189241

批准

解释	符合性声明 符合性声明 UK
----	-------------------