
Rittal - The System.

Faster – better – everywhere.





VX 5309.136 VX IT 网络/服务器机柜

状态: 2025/12/11 (来源: rittal.com/tw-zh)



VX 5309.136 - VX IT 网络/服务器机柜 带玻璃门,防护等级 IP 55,带 19 寸标准安装角轨

VX IT 网络/服务器机柜,封闭型,用于直接为机柜控温。用 19 英寸标准安装角轨将内部扩装为 19 英寸,安装角规拥有防护等级最高为 IP 55 的不同尺寸型号。







特征

| 型号 | VX 5309.136 |
|----------------|--------------------------------|
| 材料 | 钢板 |
| | 铝 |
| | 玻璃门:单片安全玻璃,3 mm |
| | Front door: Aluminium, 1.25 mm |
| | Rear door: Sheet steel, 1.5 mm |
| 表面 | 箱体架: 浸涂底漆 |
| | 内部扩装: 喷漆 |
| | 后门和顶盖:浸涂底漆,粉末涂层 |
| | 前门: 铝质,阳极氧化处理/喷漆处理 |
| General colour | RAL 7035 |
| | |

© Rittal 2025

特征

| 柜框架、后门和顶盖: RAL 7035 门: 垂直型材,银色和 RAL 9005 水平型材 部扩装: RAL 9005 柄和铰链: RAL 9005 桶和铰链: RAL 9005 箱体框架 带门和顶板 面用铝质透明门,180° 铰链 板后门,闭合式,单件式,130° 铰链 /后门锁具: 舒适手柄,用于半圆锁芯和安全锁 3524 E 装角轨,482.6 mm (19") 板,单件式,封闭式 部槽型件,带底板,多段式,封闭式 柜密封件和密封件用于底板(随附) x 19 寸紧固件 1 U,触点式(随附) 个内六角圆头螺钉,导电(随附) PC 托盘 度: 800 mm |
|---|
| 部扩装: RAL 9005 柄和铰链: RAL 9005 箱体框架 带门和顶板 面用铝质透明门,180° 铰链 板后门,闭合式,单件式,130° 铰链 /后门锁具: 舒适手柄,用于半圆锁芯和安全锁 3524 E 装角轨,482.6 mm (19") 板,单件式,封闭式 部槽型件,带底板,多段式,封闭式 柜密封件和密封件用于底板(随附) x19寸紧固件1U,触点式(随附) 个内六角圆头螺钉,导电(随附) PC 托盘 度: 800 mm 度: 2,000 mm |
| 柄和铰链: RAL 9005 箱体框架 带门和顶板 面用铝质透明门,180° 铰链 板后门,闭合式,单件式,130° 铰链 /后门锁具: 舒适手柄,用于半圆锁芯和安全锁 3524 E 装角轨,482.6 mm (19") 板,单件式,封闭式 部槽型件,带底板,多段式,封闭式 柜密封件和密封件用于底板(随附) x 19 寸紧固件 1 U,触点式(随附) 个内六角圆头螺钉,导电(随附) PC 托盘 度: 800 mm |
| 箱体框架 带门和顶板 面用铝质透明门,180° 铰链 板后门,闭合式,单件式,130° 铰链 /后门锁具:舒适手柄,用于半圆锁芯和安全锁 3524 E 装角轨,482.6 mm (19") 板,单件式,封闭式 部槽型件,带底板,多段式,封闭式 柜密封件和密封件用于底板(随附) x19 寸紧固件 1 U,触点式(随附) 个内六角圆头螺钉,导电(随附) PC 托盘 度: 800 mm 度: 2,000 mm |
| 面用铝质透明门,180° 铰链板后门,闭合式,单件式,130° 铰链/后门锁具:舒适手柄,用于半圆锁芯和安全锁 3524 E装角轨,482.6 mm (19")板,单件式,封闭式部槽型件,带底板,多段式,封闭式柜密封件和密封件用于底板(随附)x19寸紧固件1U,触点式(随附)个内六角圆头螺钉,导电(随附)PC 托盘度:800 mm度:2,000 mm |
| 板后门,闭合式,单件式,130° 铰链 /后门锁具:舒适手柄,用于半圆锁芯和安全锁 3524 E 装角轨,482.6 mm (19") 板,单件式,封闭式 部槽型件,带底板,多段式,封闭式 柜密封件和密封件用于底板(随附) x19 寸紧固件 1 U,触点式(随附) 个内六角圆头螺钉,导电(随附) PC 托盘 度: 800 mm 度: 2,000 mm |
| /后门锁具:舒适手柄,用于半圆锁芯和安全锁 3524 E 装角轨,482.6 mm (19") 板,单件式,封闭式部槽型件,带底板,多段式,封闭式柜密封件和密封件用于底板(随附) x 19 寸紧固件 1 U,触点式(随附) 个内六角圆头螺钉,导电(随附)PC 托盘 度:800 mm 度:2,000 mm |
| 装角轨,482.6 mm (19") 板,单件式,封闭式 部槽型件,带底板,多段式,封闭式 柜密封件和密封件用于底板(随附) x19寸紧固件1U,触点式(随附) 个内六角圆头螺钉,导电(随附) PC 托盘 度: 800 mm 度: 2,000 mm |
| 板,单件式,封闭式 部槽型件,带底板,多段式,封闭式 柜密封件和密封件用于底板(随附) x19寸紧固件1U,触点式(随附) 个内六角圆头螺钉,导电(随附) PC 托盘 度: 800 mm 度: 2,000 mm |
| 部槽型件,带底板,多段式,封闭式柜密封件和密封件用于底板(随附)x19寸紧固件1U,触点式(随附)个内六角圆头螺钉,导电(随附)PC托盘 |
| 柜密封件和密封件用于底板(随附) x 19 寸紧固件 1 U,触点式(随附) 个内六角圆头螺钉,导电(随附) PC 托盘 度: 800 mm 度: 2,000 mm |
| x 19 寸紧固件 1 U,触点式(随附) 个内六角圆头螺钉,导电(随附) PC 托盘 度: 800 mm 度: 2,000 mm |
| 个内六角圆头螺钉,导电(随附) PC 托盘 度: 800 mm 度: 2,000 mm |
| PC 托盘 度: 800 mm 度: 2,000 mm |
| 度: 800 mm 度: 2,000 mm |
| 度: 2,000 mm |
| |
| |
| 度: 1,000 mm |
| U |
| U |
| mm / 193 mm |
| 后 |
| 0 mm |
| 垂直立柱上方和下方拧紧固定 |
| 准型 |
| 件式,封闭式 |
| 板门,闭合式,单件式,130°铰链 |
| |
| |

© Rittal 2025 3

特征

| 安装角规规格 | 19" 标准安装角规,用于 VX IT 中 |
|------------------------------|---|
| 底板规格 | 底部槽型件,带底板,多段式,封闭式 |
| 19" 角轨 | 前后 |
| 角规位置 | 19" 层面,前后 |
| 承载力 | 15,000 N |
| 每个机柜的最大承载力(静载)符 合 UL 2416 | 12,000 N |
| 防护等级 IP,符合 EN 60 529 标准 | 只有在结合并柜密封件或螺栓紧固的侧板时,防护等级为 IP 55 |
| IK 编码 | IK08 |
| 说明 | 根据安装方式和地点的不同,机柜前后门开启角度在具体的应用情况 下有所不同 |
| 基本材料 | 钢板 |
| 包装单元 | 1件 |
| 净重 | 109.41 |
| 毛重 | 125.4 |
| 本型号(含包装)PCF(出厂前) | 308 kg CO2 eq (Cat B) |
| 关于PCF类别说明 | 类别B:PCF数值(出厂前)基于产品重量,威图自声明 |
| EAN | 4028177945104 |
| ETIM 9 | EC002499 |
| ECLASS 8.0 | 27180207 |

批准

© Rittal 2025 4

批准

| 批准 | UL + C-UL (listed) |
|----|------------------------------------|
| 证书 | Negative Certificate 表面 防护等级 |
| 解释 | 制造商声明 符合性声明 符合性声明 UK |

© Rittal 2025 5