

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## VX 5333.816

## VX IT 网络/服务器机柜

状态: 2026/5/21 (来源: [rittal.com/tw-zh](http://rittal.com/tw-zh))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# VX 5333.816 - VX IT 网络/服务器机柜 带网孔门，带 19" 英寸动态安装角轨

VX IT 网络/服务器机柜，通风型，用于室内温控。用深度可变的 19 英寸动态版安装角轨将内部扩装为 19 英寸，安装角规有不同尺寸型号可选。



## 特征

|                |   |
|----------------|---|
| 型号             | VX 5333.816   |
| 材料             | 钢板<br>铝<br>前门：铝材，厚度 1.25 mm<br>后门：钢板，厚度 1.5 mm  |
| 表面             | 箱体框架：带粉末涂层<br>内部扩装：喷漆<br>后门和顶盖：带粉末涂层<br>前门：阳极氧化铝，带粉末涂层的钢板                                   |
| General colour | RAL 7035  |
| 颜色             | 机柜框架、后门和顶盖：RAL 7035<br>前门：垂直型材，银色和 RAL 9005 水平型材<br>内部加装，前面的通风网格：RAL 9005<br>手柄和铰链：RAL 9005 |

# 特征

|                                  |   |
|----------------------------------|---|
| 供货范围                             | <p>VX 箱体框架 带门和顶板</p> <p>铝钢板前门，通风型（孔板部分通风率约 85 %），180° 铰链</p> <p>钢板后门，通风型（孔板部分通风率约 85 %），垂直分段，180° 铰链</p> <p>前/后门锁具：舒适手柄，用于半圆锁芯和安全锁 3524 E</p> <p>安装角轨，482.6 mm (19")</p> <p>间隔垫片，高 50 mm，用于将盖板提至顶板上的风扇开口上方，用于被动通风（随附）。对于不带开口的版本，无需使用。</p> <p>12 x 19 寸紧固件 1 U，触点式（随附）</p> <p>25 个内六角圆头螺钉，导电（随附）</p> <p>IPPC 托盘</p> <p>多段式顶板，配备从深度方向上穿引的侧边电缆导入装置，双侧，用于风扇安装盖板</p> |
| 尺寸                               | <p>宽度: 800 mm</p> <p>高度: 2,450 mm</p> <p>深度: 1,200 mm</p>   |
| 高度单位                             | 52 U  |
| 高度单位                             | 52 U  |
| 前/后安装自由空间至 19" 平面                | 150 mm / 325 mm   |
| Instalation position in 19" area | 前后  |
| 层面间距（供货状态下）                      | 725 mm  |
| 19" 固定件                          | 在垂直立柱上方和下方拧紧固定  |
| 型式                               | 动载版   |
| 顶板规格                             | 多段式，配备从深度方向上穿引的侧边电缆导入装置，双侧，用于风扇安装盖板   |
| 后门设计                             | 钢板门，通风型，垂直分段，180° 铰链  |
| 前门设计                             | 铝质钢板门，通风型，单件式，180° 铰链   |
| 安装角规规格                           | VX IT 中的 19" 动载版安装角规  |

## 特征

|                            |   |
|----------------------------|---|
| 底板规格                       | 开放式   |
| 19" 角轨                     | 19" 层面, 前后  |
| 角规位置                       | 19" 层面, 前后  |
| 承载力                        | 18,000 N  |
| 每个机柜的最大承载力 (静载) 符合 UL 2416 | 15,000 N  |
| 说明                         | 根据安装方式和地点的不同, 机柜前后门开启角度在具体的应用情况下有所不同  |
| 基本材料                       | 钢板  |
| 包装单元                       | 1 件   |
| 净重                         | 120.175 kg  |
| 毛重                         | 126.5 kg  |
| 税率号                        | 94032080  |
| ETIM 9                     | EC002499  |
| ECLASS 8.0                 | 27180207  |
| 产品描述                       | VX IT network/server enclosure dynamic, WHD: 800 x 2450 x 1200 mm, 52 U, aluminium / sheet steel door, ventilated at the front, sheet steel door ventilated at the rear, vertically divided, 180° hinges front and rear |

## 批准

|    |                    |
|----|--------------------|
| 批准 | UL + C-UL (listed) |
| 证书 | 表面                 |

# 批准

---

解释

制造商声明

符合性声明

符合性声明 UK