

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



PC 5366.100

PC 机柜系统

状态: 2026/3/19 (来源: rittal.com/tw-zh)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



PC 5366.100 - PC 机柜系统

用于安全放置从显示器、到 PC 直至键盘的所有 PC 组件。舒适的操作和时尚的设计。能使整套计算机系统完美地实现防潮、防尘、免受温度波动的影响，防止未经许可擅自操作等行为。

特征

型号	PC 5366.100
型式	带上部玻璃门、键盘铰链翻板和承板
产品描述	用于安全放置从显示器、到 PC 直至键盘的所有 PC 组件。最佳的操作舒适性和时尚的设计。能使整套计算机系统完美地实现防潮、防尘、免受温度波动的影响，防止未经许可擅自操作等行为。
材料	箱体、门、后门、组装区、托板：钢板 手柄、装饰性护板：塑料 门护板：铝 检视窗用玻璃：单片钢化玻璃
表面	箱体和门：浸涂底漆，外经粉末涂层，织纹 组装区，托板：经粉末涂层
颜色	箱体、门、装饰性护板、托板：RAL 7035 手柄：类似 RAL 9006 显示器窗口，门的中间部分：RAL 7015
供货范围	箱体，门，后门 透明门，上方 键盘翻板 承板
尺寸	宽度: 600 mm 高度: 1,600 mm 深度: 636 mm
防护等级 IP，符合 IEC 60 529 标准	IP 55

特征

防护等级 NEMA	NEMA 12
键盘最大尺寸（宽x高x深）	497 x 50 x 250 mm 497 x 60 x 200 mm
基本材料	钢板
包装单元	1 件
净重	96 kg
毛重	98 kg
税率号	94032080
ECLASS 8.0	27180501
产品描述	PC机柜，600W*1600H*636Dmm,带f翻板键盘板

批准

批准	UL + C-UL (listed)
解释	符合性声明 符合性声明 UK