

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## CP 6536.000

## 操作门箱体

状态: 2025/8/24 (来源: [rittal.com/tw-zh](https://www.rittal.com/tw-zh))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# CP 6536.000 - 操作门箱体

操作门箱体，带铝制把手的钢板。正面的门洞。防护等级：IP 55。开口和加固件，用于支托臂系统 CP-L (Ø 130 mm)。

## 特征

|                          |                                                                               |
|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| 型号                       | CP 6536.000                                                                   |
| 材料                       | 箱体和门：钢板<br>装饰手柄：铝<br>封闭罩：塑料                                                   |
| 表面                       | 箱体和门：浸涂底漆，外经粉末涂层，织纹<br>装饰手柄：经粉末涂层                                             |
| 颜色                       | 箱体和门：RAL 7035<br>装饰手柄和封闭罩：RAL 5018                                            |
| 供货范围                     | 箱体带开口和加固件，用于支托臂系统 CP-L，直径 130 mm<br>配有 3 mm 双齿锁芯的凸缘锁<br>门配有密封框<br>侧面的装饰手柄和封闭罩 |
| 尺寸                       | 宽度: 400 mm<br>高度: 300 mm<br>深度: 180 mm                                        |
| 防护等级 IP，符合 IEC 60 529 标准 | IP 55                                                                         |
| 说明                       | 通过转动箱体可以更换支托臂连接和门铰链                                                           |
| 基本材料                     | 铝                                                                             |
| 包装单元                     | 1 件                                                                           |
| 净重                       | 7.556                                                                         |
| 毛重                       | 7.954                                                                         |

# 特征

|            |               |
|------------|---------------|
| 税率号        | 94032080      |
| EAN        | 4028177186286 |
| ECLASS 8.0 | 27180505      |