Rittal - The System.

Faster – better – everywhere.





TP 6711.500 用于 2 段式结构的琴式控制台中间部 分

状态: 2025/12/16 (来源: rittal.com/tw-zh)



TP 6711.500 - 用于 2 段式结构的琴式控制台中间部分

四种宽度完善了琴式控制台系统。

特征

型号	TP 6711.500
材料	箱体:钢板 1.5 mm 门和琴式控制台盖:钢板 2.0 mm,四周带有发泡聚氨酯塑料密封圈
表面	浸涂底漆,外经粉末涂层,织纹
颜色	RAL 7035
供货范围	箱体 箱盖后面有铰链,2个定位支撑件可以自动锁定解锁左边自动,右边 手动 开口用于从箱体底部引入电缆
IK 编码	IK08
基本材料	钢板
尺寸	宽度: 800 mm 高度: 240 mm 深度: 732 mm
防护等级 IP,符合 IEC 60 529 标准	IP 55
Protection category NEMA	NEMA 12
包装单元	1件
净重	27.456
毛重	28.901
税率号	94032080
EAN	4028177554191

© Rittal 2025

特征

ETIM 9	EC000784
ECLASS 8.0	27180504

批准

批准	UL + C-UL (listed)
解释	符合性声明
	符合性声明 UK

© Rittal 2025 3